



RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Couleur:

#### Données

#### Données électriques

Courant de référence (Ex e II)	16 A
--------------------------------	------

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	800 V
--------------------------------	-------

Courant	18 A
---------	------

#### Données géométriques

Largeur	40,8 mm / 1.606 inch
---------	----------------------



Hauteur	19 mm / 0.748 inch
Profondeur	4,1 mm / 0.161 inch

### Données du matériau

Couleur	gris clair
Charge calorifique	0.02 MJ
Poids	2.209 g

### Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4017332998963
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	22 (TOPJOB S)

### Téléchargements

#### Documentation

##### Bid Text

2001-440	Oct 20, 2017	DOC 24,1 kB	Téléchargement
----------	--------------	----------------	----------------

### smartDATA

#### CAD data

3D Download 2001-440	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.