


RoHS  Compliant

BOMcheck.net



## Données

### Données de raccordement

Nombre de pôles	7
nombre des niveaux	1

### Données géométriques

Pas	5 mm / 0.197 inch
Largeur	34,8 mm / 1.37 inch
Hauteur	12 mm / 0.472 inch
Profondeur	2,7 mm / 0.106 inch
Longueur de la broche à souder	3.4 mm
Diamètre broche à souder	1 mm
Diamètre de perçage avec tolérance	1,3 <sup>(+ 0,05)</sup> mm

### Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs mâles
Type de connexion de connecteur	pour platine



### PCB contact

Contacts circuits imprimés	THT
----------------------------	-----

---

### Données du matériau

Poids	0.935 g
-------	---------

---

### Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918429191
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	4 (Printed Circuit)

---

Sous réserve de modifications.