



RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

Couleur: ■

## Données

### Données électriques

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Légende Données de référence

(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

### Données mécaniques

Type de fixation

Montage à vis

### Données du matériau

Couleur	noir
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0.346 MJ
Poids	11.6 g



## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -35 ... 85 °C

---

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454543983
Customs Tariff No.	39269097900
Product Group	20 (WINSTA)

---

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

772-260	Sep 22, 2016	DOC	Téléchargement
WINSTA Accessories		23,0 kB	

---

## smartDATA

### CAD data

3D Download 772-260	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

---

Sous réserve de modifications.