



Description du produit :

Indication sur la température d'utilisation continue:

-35 °C à +85 °C

Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données

Données de raccordement

Nombre de pôles	3
Diamètre raccordable du câble gainé	4,5 ... 10 mm
Longueur de dénudage	40 mm

Données géométriques

Largeur	17,9 mm / 0.705 inch
Hauteur	14 mm / 0.551 inch
Profondeur	46,8 mm / 1.843 inch

Données mécaniques

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Données du matériau

Couleur	blanc
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0.093 MJ
Poids	3.78 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-35 ... 85 °C
---------------------------------------	---------------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454233365
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	20 (WINSTA)

Autorisations / certificats

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL UL International Germany GmbH	E45171

Produits correspondants

shield connection

	N° art.: 890-523 Tôle de tresse de blindage; pour connecteurs mâles et femelles à 3 pôles	www.wago.com/890-523
--	--	--

Téléchargements

Documentation

Bid Text

890-513 WINSTA MINI 3-polig	Sep 19, 2016	DOC 24,1 kB	Téléchargement
--------------------------------	--------------	----------------	----------------



smartDATA

CAD data

3D Download 890-513

URL

Téléchargement

Sous réserve de modifications.