

**Description du produit :**

**Indication sur la température d'utilisation continue:**

-35 °C à +85 °C

Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

**Données**

**Données de raccordement**

Nombre de pôles	3
Diamètre raccordable du câble gainé	8 ... 11,5 mm
Longueur de dénudage	55 mm

**Données mécaniques**

Indice de protection	IP20
----------------------	------

**Données du matériau**

Couleur	noir
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)

Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0.332 MJ
Poids	12 g

### Conditions d'environnement



Température ambiante (fonctionnement)	-35 ... 85 °C
---------------------------------------	---------------

### Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918102421
Customs Tariff No.	39269097900
Product Group	20 (WINSTA)

### Autorisations / certificats

#### Approbations de navire


Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE00001Z6
	<b>LR</b> Lloyds Register	02/20050 (E6)

#### Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>cURus</b> Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

### Produits correspondants

#### Marking accessories

	N° art.: 210-333 Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; Largeur interlignes 6 mm; longueur de bande 182 mm; vierge; <a href="http://www.wago.com/210-333">www.wago.com/210-333</a> autocollant
--	---

### Téléchargements

#### Documentation

#### Bid Text



770-503/032-000  
WINSTA MIDI 3-polig

Feb 1, 2016

DOC  
24,1 kB

Téléchargement

---

### smartDATA

#### CAD data

3D Download 770-503/032-000

URL

Téléchargement

---

Sous réserve de modifications.