



Fiche technique | Numéro d'article: 770-1712

Distributeur en T; 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles; 3 pôles;
pour « connexions volantes »; avec 3ème cliquet de verrouillage; 100%
protégé contre l'inversion; enfichable



www.wago.com/770-1712



Description du produit :

Note:

Les connecteurs encastrables pour luminaires ou autres équipements ainsi que tous les types de distributeurs sont prééquipés de cliquets assurant le verrouillage des connecteurs mâles et femelles. Un cliquet de verrouillage supplémentaire est nécessaire uniquement dans le cas d'une « connexion volante » (mâle/femelle).

Indication sur la température d'utilisation continue:

-35°C à +85°C

Câble en PVC pour températures $\leq 70^\circ\text{C}$ (y compris câbles sans halogène)

Parties isolantes pour températures $\leq 105^\circ\text{C}$

Only in mated condition (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas)

Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>. Other pole markings

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|---|--|
| Tension de référence (III / 3) | 250 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 4 kV |
| Courant | 25 A |
| Légende Données de référence | (III / 3) $\hat{=}$ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3 |

Données de raccordement

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre total des potentiels | 3 |

Données géométriques

| | |
|------------|----------------------|
| Pas | 10 mm (0.394 inch) |
| Largeur | 34 mm / 1.339 inch |
| Hauteur | 36,1 mm / 1.421 inch |
| Profondeur | 48,9 mm / 1.925 inch |

Données mécaniques

| | |
|---|--|
| Détrompage | B |
| Force d'enfichage d'une connexion par enfichage | env. 20 à 70 N (en fonction du nombre de pôles) |
| Force de maintien d'une connexion par enfichage | avec verrouillage : > 80 N |
| Force de séparation d'une connexion par enfichage | sans verrouillage : environ 20 à 70 N (selon le nombre de pôles) |
| Type distributeur | Distributeur en T |
| Impression | 1 2 3 |
| Indice de protection | IP20 |
| Repérage du potentiel | 1 2 3 |

Plug connection

| | |
|--|--|
| Version de contact dans le domaine des connecteurs | Connecteurs femelles/connecteurs mâles |
| Verrouillage de la connexion par enfichage | Cliquet de verrouillage |
| Cliquet de verrouillage | yes |

Données du matériau

| | |
|------------------------------------|---|
| Couleur | vert clair |
| Matière isolante | Polyamide 66 (PA 66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
| Matériau du contact | Cuivre ou bien alliage de cuivre avec finition de surface |
| Charge calorifique | 0.319 MJ |
| Poids | 16.075 g |

Conditions d'environnement


| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 ... 85 °C |
|---------------------------------------|---------------|

Dates commerciales

| | |
|--------------------|---------------|
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4050821529743 |
| Customs Tariff No. | 85366990990 |
| Product Group | 20 (WINSTA) |

Autorisations / certificats

Approbations UL


| Logo | Approbation | Nom du certificat |
|--|---|-------------------|
|  | cURus Underwriters Laboratories Inc. | E45171 Sec. 9 |

Produits correspondants

assembling

| | | |
|--|--|--|
|  | N° art.: 770-354 Adaptateur de fixation | www.wago.com/770-354 |
|--|--|--|

protection

| | | |
|--|---|--|
| | N° art.: 770-201 Pièce de raccordement; pour connecteur femelle; 12 pôles; divisible | www.wago.com/770-201 |
| | N° art.: 770-221 Pièce de raccordement; pour connecteur femelle; 12 pôles; divisible | www.wago.com/770-221 |
|  | N° art.: 770-360 Pièce de raccordement; pour fiche; 5 pôles; divisible | www.wago.com/770-360 |

Téléchargements

Documentation

Bid Text

| | | | |
|----------|--------------|----------------|----------------|
| 770-1712 | Apr 24, 2017 | DOC 23,6 kB | Téléchargement |
|----------|--------------|----------------|----------------|



Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.