



## Fiche technique | Numéro d'article: 770-670

Distributeur en T; 3 pôles; Cod. R; 1 entrée; 2 sorties; 3 cliquets de verrouillage; pour connexions volantes



[www.wago.com/770-670](http://www.wago.com/770-670)



### Description du produit :

#### Note:

Les connecteurs encastrables pour luminaires ou autres équipements ainsi que tous les types de distributeurs sont prééquipés de cliquets assurant le verrouillage des connecteurs mâles et femelles. Un cliquet de verrouillage supplémentaire est nécessaire uniquement dans le cas d'une « connexion volante » (mâle/femelle).

#### Indication sur la température d'utilisation continue:

-35°C à +85°C

Câble en PVC pour températures  $\leq 70^\circ\text{C}$  (y compris câbles sans halogène)

Parties isolantes pour températures  $\leq 105^\circ\text{C}$

Only in mated condition (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas)

### Données

#### Données électriques

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	4 kV
Courant	25 A
Légende Données de référence	(III / 3) $\hat{=}$ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

### Données de raccordement

Nombre de pôles	3
Nombre total des potentiels	3

### Données géométriques

Pas	10 mm (0.394 inch)
Largeur	34 mm / 1.339 inch
Hauteur	36,1 mm / 1.421 inch
Profondeur	48,9 mm / 1.925 inch

### Données mécaniques

Détrompage	R
Force d'enfichage d'une connexion par enfichage	env. 20 à 70 N (en fonction du nombre de pôles)
Force de maintien d'une connexion par enfichage	avec verrouillage : > 80 N
Force de séparation d'une connexion par enfichage	sans verrouillage : environ 20 à 70 N (selon le nombre de pôles)
Type distributeur	Distributeur en T
Impression	LON LON S
Indice de protection	IP20
Repérage du potentiel	LON LON S

### Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles/connecteurs mâles
Protection contre l'inversion	Yes
Verrouillage de la connexion par enfichage	Cliquet de verrouillage
Cliquet de verrouillage	yes

### Données du matériau

Couleur	orange
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau du contact	Cuivre ou bien alliage de cuivre avec finition de surface
Charge calorifique	0.248 MJ
Poids	13.67 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-35 ... 85 °C
---------------------------------------	---------------

## Dates commerciales




Country of origin	DE
GTIN	4045454186371
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	20 (WINSTA)

## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	2173495.02
	CCA DEKRA Certification B.V.	NL-32105

### Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1241528-PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE00001Z6
	LR Lloyds Register	02/20050 (E6)

### Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

## Produits correspondants

protection

N° art.: 770-201

Pièce de raccordement; pour connecteur femelle; 12 pôles; divisible

[www.wago.com/770-201](http://www.wago.com/770-201)

N° art.: 770-221

Pièce de raccordement; pour connecteur femelle; 12 pôles; divisible

[www.wago.com/770-221](http://www.wago.com/770-221)



N° art.: 770-360

Pièce de raccordement; pour fiche; 5 pôles; divisible

[www.wago.com/770-360](http://www.wago.com/770-360)

#### assembling



N° art.: 770-354

Adaptateur de fixation

[www.wago.com/770-354](http://www.wago.com/770-354)

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

770-670

Feb 1, 2016

DOC

Téléchargement

WINSTA MIDI 3-polig

23,6 kB

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
Tremblay-en-France  
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20

E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com) | Web : [www.wago.fr](http://www.wago.fr)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.