



RoHS
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Couleur: ■

Données

Données électriques

| | |
|--------------------------------|------|
| Courant de référence (Ex e II) | 16 A |
|--------------------------------|------|

Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|--------------------------------|-------|
| Tension de référence (III / 3) | 800 V |
|--------------------------------|-------|

| | |
|---------|------|
| Courant | 18 A |
|---------|------|

Données géométriques

| | |
|---------|----------------------|
| Largeur | 36,6 mm / 1.441 inch |
|---------|----------------------|



| | |
|------------|---------------------|
| Hauteur | 19 mm / 0.748 inch |
| Profondeur | 4,1 mm / 0.161 inch |

Données du matériau

| | |
|--------------------|------------|
| Couleur | gris clair |
| Charge calorifique | 0.027 MJ |
| Poids | 3.334 g |

Dates commerciales

| | |
|--------------------|---------------|
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4017332998840 |
| Customs Tariff No. | 85366990990 |
| Product Group | 22 (TOPJOB S) |

Téléchargements

Documentation

Bid Text

| | | | |
|----------|--------------|----------------|----------------|
| 2001-409 | Oct 20, 2017 | DOC 24,1 kB | Téléchargement |
|----------|--------------|----------------|----------------|

smartDATA

CAD data

| | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 3D Download 2001-409 | URL | Téléchargement |
|----------------------|-----|----------------|

Sous réserve de modifications.