

Fiche technique | Numéro d'article: 2020-106/133-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Plaque de décharge de traction; 1,5 mm<sup>2</sup>; 6 pôles

[www.wago.com/2020-106/133-000](http://www.wago.com/2020-106/133-000)



RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

Couleur: ■

#### Description du produit :

Conformément à la norme EN 61984, les connecteurs sans capacité de coupure sont appropriés pour l'enchâssage et la déconnexion sans charge et sans tension.

## Données

## Données électriques

## Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	13.5 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

## Approvals per UL 1059

Tension de référence UL (Use Group B)	300 V
Courant de référence UL (Use Group B)	15 A
Tension de référence UL (Use Group C)	300 V
Courant de référence UL (Use Group C)	15 A
Tension de référence UL (Use Group D)	300 V
Courant de référence UL (Use Group D)	15 A

## Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Section nominale :	1 mm <sup>2</sup>
Conducteur rigide	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Conducteur rigide, enfichage direct	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
Conducteur souple	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
conducteur souple avec embout d'extrémité, directement enfichable à partir de	0,5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Nombre de pôles	6
Nombre total des points de serrage	6
Nombre total des potentiels	6
Type de câblage	câblage frontal

## Données géométriques

Largeur	21,7 mm / 0.854 inch
Hauteur	59 mm / 2.323 inch
Profondeur	22,4 mm / 0.882 inch

## Données mécaniques

Niveau de marquage	Marquage latéral
--------------------	------------------

## Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
Type de connexion de connecteur	pour conducteur

## Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.255 MJ
Poids	14.065 g

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4050821092285
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	18 (X-COM-System)

## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays



Logo	Approbation	Nom du certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	2516073

### Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	E45172

## Produits correspondants

### tools

	N° art.: 210-647 Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (2,5 x 0,4) mm; court	<a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a>
	N° art.: 210-648 Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (2,5 x 0,4) mm; court; Coudé	<a href="http://www.wago.com/210-648">www.wago.com/210-648</a>



N° art.: 210-719

Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 1, lame (2,5 x 0,4) mm

[www.wago.com/210-719](http://www.wago.com/210-719)

## Protective Warning Marker



N° art.: 2000-115

Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes

[www.wago.com/2000-115](http://www.wago.com/2000-115)

## ferrule



N° art.: 216-241

Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)

N° art.: 216-242

Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)

N° art.: 216-243

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)

## Marking accessories



N° art.: 2009-110

Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)

N° art.: 2009-113

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-113](http://www.wago.com/2009-113)

N° art.: 2009-113/000-002

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-113/000-002](http://www.wago.com/2009-113/000-002)

N° art.: 2009-113/000-005

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-113/000-005](http://www.wago.com/2009-113/000-005)

N° art.: 2009-113/000-006

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-113/000-006](http://www.wago.com/2009-113/000-006)

N° art.: 2009-113/000-007

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-113/000-007](http://www.wago.com/2009-113/000-007)

N° art.: 2009-113/000-012

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-113/000-012](http://www.wago.com/2009-113/000-012)

N° art.: 2009-113/000-017







WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-113/000-017](http://www.wago.com/2009-113/000-017)

N° art.: 2009-113/000-023

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

[www.wago.com/2009-113/000-023](http://www.wago.com/2009-113/000-023)

	<p>N° art.: 2009-113/000-024 WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-024">www.wago.com/2009-113/000-024</a>
	<p>N° art.: 210-831 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant</p>	<a href="http://www.wago.com/210-831">www.wago.com/210-831</a>
	<p>N° art.: 210-832 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant</p>	<a href="http://www.wago.com/210-832">www.wago.com/210-832</a>
	<p>N° art.: 210-833 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant</p>	<a href="http://www.wago.com/210-833">www.wago.com/210-833</a>
	<p>N° art.: 210-834 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant</p>	<a href="http://www.wago.com/210-834">www.wago.com/210-834</a>
	<p>N° art.: 793-3501 Carte de repérage WMB; en carte; vierge; encliquetable</p>	<a href="http://www.wago.com/793-3501">www.wago.com/793-3501</a>

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

2020-106/133-000	Aug 13, 2018	DOCX 15,6 kB	Téléchargement
------------------	--------------	-----------------	----------------

## smartDATA

### CAD data

3D Download 2020-106/133-000	URL	Téléchargement
------------------------------	-----	----------------

## Famille de produits

### X-COM S-Mini

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.