

RoHS Compliant [BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Description du produit :

Conformément à la norme EN 61984, les connecteurs sans capacité de coupure sont appropriés pour l'enfichage et la déconnexion sans charge et

sans tension.

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	13.5 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Approvals per UL 1059

Tension de référence UL (Use Group B)	300 V
Courant de référence UL (Use Group B)	15 A
Tension de référence UL (Use Group C)	300 V
Courant de référence UL (Use Group C)	15 A
Tension de référence UL (Use Group D)	300 V
Courant de référence UL (Use Group D)	15 A

Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Section nominale :	1 mm ²
Conducteur rigide	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Conducteur rigide, enfichage direct	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Conducteur souple	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
conducteur souple avec embout d'extrémité, directement enfichable à partir de	0,5 mm ² / 20 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Nombre de pôles	3
Nombre total des points de serrage	3
Nombre total des potentiels	3
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	11,2 mm / 0.441 inch
Hauteur	40,5 mm / 1.594 inch

Profondeur	22,4 mm / 0.882 inch
------------	----------------------

Données mécaniques

Niveau de marquage	Marquage latéral
--------------------	------------------

Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
Type de connexion de connecteur	pour conducteur

Données du matériau


Couleur	gris/bleu/ja-ve
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.134 MJ
Poids	7.23 g

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4050821027089
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	18 (X-COM-System)




Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	2516073

Produits correspondants

ferrule

	N° art.: 216-241 Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm ² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-241
	N° art.: 216-242 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-242
	N° art.: 216-243 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-243

Strain relief plate

**N° art.: 734-327**

Plaque de décharge de traction

www.wago.com/734-327**Locking lever****N° art.: 2022-141**

Cliquets de verrouillage; encliquetable sur des connecteurs femelles pour 1 conducteur; pour connecteurs femelles à 1 pôle

www.wago.com/2022-141**N° art.: 2022-142**

Cliquets de verrouillage; encliquetable sur des connecteurs femelles pour 1 conducteur; pour connecteurs femelles à 1 pôle

www.wago.com/2022-142**N° art.: 2022-151**

Cliquets de verrouillage; encliquetable sur des connecteurs femelles pour 1 conducteur; pour connecteurs femelles à partir de 2 pôles

www.wago.com/2022-151**N° art.: 2022-152**

Cliquets de verrouillage; encliquetable sur des connecteurs femelles pour 1 conducteur; pour connecteurs femelles à partir de 2 pôles

www.wago.com/2022-152**Marking accessories****N° art.: 2009-110**

Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-110**N° art.: 2009-113**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-113**N° art.: 2009-113/000-002**

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-113/000-002**N° art.: 2009-113/000-005**

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-113/000-005**N° art.: 2009-113/000-006**

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-113/000-006**N° art.: 2009-113/000-007**

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-113/000-007**N° art.: 2009-113/000-012**

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-113/000-012**N° art.: 2009-113/000-017**

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable






www.wago.com/2009-113/000-017**N° art.: 2009-113/000-023**

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable




www.wago.com/2009-113/000-023**N° art.: 2009-113/000-024**

WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable


www.wago.com/2009-113/000-024

	N° art.: 210-831 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant	www.wago.com/210-831
	N° art.: 210-832 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant	www.wago.com/210-832
	N° art.: 210-833 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant	www.wago.com/210-833
	N° art.: 210-834 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant	www.wago.com/210-834
	N° art.: 793-3501 Carte de repérage WMB; en carte; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-3501

tools

	N° art.: 210-647 Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (2,5 x 0,4) mm; court	www.wago.com/210-647
	N° art.: 210-648 Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (2,5 x 0,4) mm; court; Coudé	www.wago.com/210-648
	N° art.: 210-719 Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 1, lame (2,5 x 0,4) mm	www.wago.com/210-719

Protective Warning Marker

	N° art.: 2000-115 Obturateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes	www.wago.com/2000-115
--	--	--

Téléchargements

Documentation

Bid Text

2020-103/000-038	Aug 13, 2018	DOCX 15,5 kB	Téléchargement
------------------	--------------	-----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 2020-103/000-038	URL	Téléchargement
------------------------------	-----	----------------

Famille de produits

X-COM S-Mini
[Afficher tous les produits de la famille](#)



Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.