



RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Couleur: ■

## Données

### Données électriques

Courant de référence (Ex e II)	30 A
--------------------------------	------

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	800 V
--------------------------------	-------

Courant	32 A
---------	------

### Données géométriques

Largeur	41,4 mm / 1.63 inch
---------	---------------------



Hauteur	19 mm / 0.748 inch
Profondeur	4,1 mm / 0.161 inch

### Données du matériau

Couleur	gris clair
Charge calorifique	0.026 MJ
Poids	5.296 g

### Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4017332070133
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	22 (TOPJOB S)

### Téléchargements

#### Documentation

##### Bid Text

2004-407	Oct 26, 2017	DOC 24,1 kB	Téléchargement
----------	--------------	----------------	----------------

#### smartDATA

##### CAD data

3D Download 2004-407	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.