



### Description du produit :

#### Indication sur la température d'utilisation continue:

-35 °C à +85 °C

Parties isolantes pour températures  $\leq 105^{\circ}\text{C}$

### Données

#### Données de raccordement

Nombre de pôles	5
Diamètre raccordable du câble gainé	6,5 ... 10,5 mm
Longueur de dénudage	45 mm

#### Données géométriques

Largeur	26,7 mm / 1.051 inch
Hauteur	15,8 mm / 0.622 inch
Profondeur	55,15 mm / 2.171 inch



## Données mécaniques

Indice de protection	IP20
----------------------	------

## Données du matériau

Couleur	blanc
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0.181 MJ
Poids	5.97 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-35 ... 85 °C
---------------------------------------	---------------

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454233389
Customs Tariff No.	85389099990
Product Group	20 (WINSTA)

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

890-515	Sep 19, 2016	DOC	Téléchargement
WINSTA MINI 5-polig		24,1 kB	

### smartDATA

#### CAD data

3D Download 890-515	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.