


Fiche technique | Numéro d'article: 769-503/000-016

Module d'extrémité pour 1 conducteur; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle



www.wago.com/769-503/000-016





RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Couleur: **Description du produit :**

Conformément à la norme EN 61984, les connecteurs sans capacité de coupure sont appropriés pour l'enfichage et la déconnexion sans charge et sans tension.

Données**Données électriques****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Légende Données de référence

(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

| | |
|--|--|
| Technique de connexion | CAGE CLAMP® |
| Type d'actionnement | Outil de manipulation |
| Matière plastique conducteur raccordable | Cuivre aluminium |
| Section nominale : | 4 mm ² |
| Conducteur rigide | 0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG |
| Conducteur souple | 0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG |
| Longueur de dénudage | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre total des points de serrage | 1 |
| Nombre total des potentiels | 1 |
| Type de câblage | câblage frontal |

Données géométriques

| | |
|------------|---------------------|
| Largeur | 5 mm / 0.197 inch |
| Hauteur | 45,2 mm / 1.78 inch |
| Profondeur | 18,3 mm / 0.72 inch |

Données mécaniques

| | |
|--------------------|------------------|
| Niveau de marquage | Marquage latéral |
|--------------------|------------------|

Plug connection

| | |
|--|----------------------|
| Version de contact dans le domaine des connecteurs | Connecteurs femelles |
|--|----------------------|

Type de connexion de connecteur pour conducteur

Données du matériau

| | |
|--------------------|----------------------|
| Couleur | vert-jaune |
| Matière isolante | Polyamide 66 (PA 66) |
| Charge calorifique | 0.049 MJ |
| Poids | 3.021 g |

Dates commerciales

| | |
|--------------------|-------------------|
| Type d'emballage | bag |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4017332591430 |
| Customs Tariff No. | 85366990990 |
| Product Group | 18 (X-COM-System) |

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

| Logo | Approbation | Nom du certificat |
|--|---------------------------------------|-------------------|
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | NTR NL-7626 |
|  | CSA DEKRA Certification B.V. | 1101144 |
|  | KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V. | 2190419.01 |

Approbations UL

| Logo | Approbation | Nom du certificat |
|--|--------------------------------------|-------------------|
|  | UR Underwriters Laboratories Inc. | E45171 |
|  | UR Underwriters Laboratories Inc. | E45172 |

Produits correspondants

check



N° art.: 210-136
Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm

www.wago.com/210-136



N° art.: 210-137
Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm

www.wago.com/210-137

Strain relief plate



N° art.: 769-1602
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1602



N° art.: 769-1603
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1603



N° art.: 769-1604
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1604



N° art.: 769-1605
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1605



N° art.: 769-1606
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1606



N° art.: 769-1607
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1607



N° art.: 769-1608
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1608



N° art.: 769-1609
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1609



N° art.: 769-1610
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1610



N° art.: 769-1611
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1611



N° art.: 769-1612
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1612



N° art.: 769-1613
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1613



N° art.: 769-1614
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1614



N° art.: 769-1615
Boîtier de décharge de traction

www.wago.com/769-1615



N° art.: 769-410
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-410



N° art.: 769-411
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-411



N° art.: 769-412
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-412



N° art.: 769-413
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-413



N° art.: 769-414
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-414

General accessories



N° art.: 769-436
Recouvrement du contact de pontage; pour connecteurs femelles pour 1 conducteur; pour 5 pôles

www.wago.com/769-436

ferrule



N° art.: 216-101
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-101



N° art.: 216-102
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-102



N° art.: 216-103
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-103



N° art.: 216-104
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-104



N° art.: 216-201
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-201



N° art.: 216-202
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-202



N° art.: 216-203
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-203



N° art.: 216-204
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-204



N° art.: 216-206
Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-206



N° art.: 216-301
Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-301



N° art.: 216-302
Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-302

Locking lever



N° art.: 769-428
Cliquets de verrouillage

www.wago.com/769-428

N° art.: 769-429
Cliquets de verrouillage

www.wago.com/769-429



Protective Warning Marker



N° art.: 280-415

Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes

www.wago.com/280-415

Insulation stop



N° art.: 769-470

Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 5 pièces/bande

www.wago.com/769-470



N° art.: 769-471

Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/769-471



N° art.: 769-472

Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/769-472

Jumper



N° art.: 769-402

Contact de pontage horizontal miniature; isolé; approprié pour connecteurs femelles pour 1 conducteur

www.wago.com/769-402

Marking accessories



N° art.: 2009-145

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145



N° art.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-002



N° art.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM

www.wago.com/2009-145/000-005



N° art.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-006



N° art.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM

www.wago.com/2009-145/000-007



N° art.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-012



N° art.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-023



N° art.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-024

| | | |
|--|--|--|
|  | N° art.: 210-805 Étiquettes; pour smartPRINTER | www.wago.com/210-805 |
|  | N° art.: 210-805/000-002 Étiquettes; pour smartPRINTER | www.wago.com/210-805/000-002 |
|  | N° art.: 210-831 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant | www.wago.com/210-831 |
|  | N° art.: 210-832 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant | www.wago.com/210-832 |
|  | N° art.: 248-501 Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte | www.wago.com/248-501 |
|  | N° art.: 248-501/000-002 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/248-501/000-002 |
|  | N° art.: 248-501/000-005 Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable | www.wago.com/248-501/000-005 |
|  | N° art.: 248-501/000-006 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/248-501/000-006 |
|  | N° art.: 248-501/000-007 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/248-501/000-007 |
|  | N° art.: 248-501/000-012 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/248-501/000-012 |
|  | N° art.: 248-501/000-017 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/248-501/000-017 |
|  | N° art.: 248-501/000-023 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/248-501/000-023 |
|  | N° art.: 248-501/000-024 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable | www.wago.com/248-501/000-024 |

Téléchargements

Documentation

Bid Text

769-503/000-016

Oct 18, 2017

DOC
26,1 kB

Téléchargement



smartDATA

CAD data

3D Download 769-503/000-016

URL

Téléchargement

Famille de produits

X-COM

[En savoir plus sur la famille de produits](#)

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.