



**Fiche technique | Numéro d'article: 769-501/000-006**

Module de départ, 1 conducteurs; avec plaque d'extrémité intégrée; avec possibilité de codage; avec contacts de pontage horizontal miniatures; 1 pôle

[www.wago.com/769-501/000-006](http://www.wago.com/769-501/000-006)





RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

Couleur: **Description du produit :**

Conformément à la norme EN 61984, les connecteurs sans capacité de coupure sont appropriés pour l'enfichage et la déconnexion sans charge et sans tension.

**Données****Données électriques****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	32 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

**Données de raccordement**

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Section nominale :	4 mm <sup>2</sup>
Conducteur rigide	0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	1
Nombre total des points de serrage	1
Nombre total des potentiels	1
Type de câblage	câblage frontal

**Données géométriques**

Largeur	5 mm / 0.197 inch
Hauteur	45,2 mm / 1.78 inch
Profondeur	18,3 mm / 0.72 inch

**Données mécaniques**

Niveau de marquage	Marquage latéral
--------------------	------------------

## Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
Type de connexion de connecteur	pour conducteur

## Données du matériau




Couleur	bleu
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.06 MJ
Poids	3.401 g

## Dates commerciales



Type d'emballage	bag
Country of origin	DE
GTIN	4045454217334
Customs Tariff No.	85366990990

## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays



Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL-7626
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101144
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	2190419.01

### Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45171
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

## Produits correspondants




## Locking lever

	<b>N° art.: 769-428</b> Cliquets de verrouillage	<a href="http://www.wago.com/769-428">www.wago.com/769-428</a>
	<b>N° art.: 769-429</b> Cliquets de verrouillage	<a href="http://www.wago.com/769-429">www.wago.com/769-429</a>



## check















	<b>N° art.: 210-136</b> Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm	<a href="http://www.wago.com/210-136">www.wago.com/210-136</a>
	<b>N° art.: 210-137</b> Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm	<a href="http://www.wago.com/210-137">www.wago.com/210-137</a>

## Insulation stop


	<b>N° art.: 769-470</b> Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm <sup>2</sup> « r » (0,14 mm <sup>2</sup> « s »); 5 pièces/bande	<a href="http://www.wago.com/769-470">www.wago.com/769-470</a>
	<b>N° art.: 769-471</b> Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 pièces/bande	<a href="http://www.wago.com/769-471">www.wago.com/769-471</a>
	<b>N° art.: 769-472</b> Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm <sup>2</sup> ; 5 pièces/bande	<a href="http://www.wago.com/769-472">www.wago.com/769-472</a>

## Marking accessories


















	<b>N° art.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
















	<b>N° art.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<b>N° art.: 210-805</b> Étiquettes; pour smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-805">www.wago.com/210-805</a>
	<b>N° art.: 210-805/000-002</b> Étiquettes; pour smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-805/000-002">www.wago.com/210-805/000-002</a>
	<b>N° art.: 210-831</b> Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant	<a href="http://www.wago.com/210-831">www.wago.com/210-831</a>
	<b>N° art.: 210-832</b> Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant	<a href="http://www.wago.com/210-832">www.wago.com/210-832</a>
	<b>N° art.: 248-501</b> Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	<a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>
	<b>N° art.: 248-501/000-002</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>
	<b>N° art.: 248-501/000-005</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>
	<b>N° art.: 248-501/000-006</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>
	<b>N° art.: 248-501/000-007</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>
	<b>N° art.: 248-501/000-012</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>
	<b>N° art.: 248-501/000-017</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>
	<b>N° art.: 248-501/000-023</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>
	<b>N° art.: 248-501/000-024</b> Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>

#### Protective Warning Marker

	<b>N° art.: 280-415</b> Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes	<a href="http://www.wago.com/280-415">www.wago.com/280-415</a>
--	--	--

#### General accessories

	<b>N° art.: 769-436</b> Recouvrement du contact de pontage; pour connecteurs femelles pour 1 conducteur; pour 5 pôles	<a href="http://www.wago.com/769-436">www.wago.com/769-436</a>
<b>Jumper</b>		
	<b>N° art.: 769-402</b> Contact de pontage horizontal miniature; isolé; approprié pour connecteurs femelles pour 1 conducteur	<a href="http://www.wago.com/769-402">www.wago.com/769-402</a>
<b>ferrule</b>		
	<b>N° art.: 216-101</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-101">www.wago.com/216-101</a>
	<b>N° art.: 216-102</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-102">www.wago.com/216-102</a>
	<b>N° art.: 216-103</b> Embout d'extrémité; embout pour 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-103">www.wago.com/216-103</a>
	<b>N° art.: 216-104</b> Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a>
	<b>N° art.: 216-201</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a>
	<b>N° art.: 216-202</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a>
	<b>N° art.: 216-203</b> Embout d'extrémité; embout pour 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a>
	<b>N° art.: 216-204</b> Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a>
	<b>N° art.: 216-206</b> Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-206">www.wago.com/216-206</a>
	<b>N° art.: 216-301</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a>
	<b>N° art.: 216-302</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	<a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a>
<b>Strain relief plate</b>		
	<b>N° art.: 769-1602</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1602">www.wago.com/769-1602</a>
	<b>N° art.: 769-1603</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1603">www.wago.com/769-1603</a>
	<b>N° art.: 769-1604</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1604">www.wago.com/769-1604</a>
	<b>N° art.: 769-1605</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1605">www.wago.com/769-1605</a>
	<b>N° art.: 769-1606</b>	

	Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1606">www.wago.com/769-1606</a>
	<b>N° art.: 769-1607</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1607">www.wago.com/769-1607</a>
	<b>N° art.: 769-1608</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1608">www.wago.com/769-1608</a>
	<b>N° art.: 769-1609</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1609">www.wago.com/769-1609</a>
	<b>N° art.: 769-1610</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1610">www.wago.com/769-1610</a>
	<b>N° art.: 769-1611</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1611">www.wago.com/769-1611</a>
	<b>N° art.: 769-1612</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1612">www.wago.com/769-1612</a>
	<b>N° art.: 769-1613</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1613">www.wago.com/769-1613</a>
	<b>N° art.: 769-1614</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1614">www.wago.com/769-1614</a>
	<b>N° art.: 769-1615</b> Boîtier de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-1615">www.wago.com/769-1615</a>
	<b>N° art.: 769-410</b> Plaque de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-410">www.wago.com/769-410</a>
	<b>N° art.: 769-411</b> Plaque de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-411">www.wago.com/769-411</a>
	<b>N° art.: 769-412</b> Plaque de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-412">www.wago.com/769-412</a>
	<b>N° art.: 769-413</b> Plaque de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-413">www.wago.com/769-413</a>
	<b>N° art.: 769-414</b> Plaque de décharge de traction	<a href="http://www.wago.com/769-414">www.wago.com/769-414</a>

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

769-501/000-006

Oct 18, 2017

DOC  
26,6 kB

Téléchargement





## smartDATA

### CAD data

3D Download 769-501/000-006

URL

Téléchargement

---

## Famille de produits

### X-COM

[En savoir plus sur la famille de produits](#)

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.