



Description du produit :

Indication sur la température d'utilisation continue:

-35 °C à +85 °C

Parties isolantes pour températures $\leq 105^{\circ}\text{C}$

Données

Données de raccordement

Nombre de pôles	3
Diamètre raccordable du câble gainé	9 ... 13 mm
Longueur de dénudage	71 mm

Données géométriques

Largeur	34,6 mm / 1.362 inch
Hauteur	15 mm / 0.591 inch
Profondeur	50 mm / 1.969 inch

Données mécaniques

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Données du matériau

Couleur	blanc
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Poids	15.53 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-35 ... 85 °C
---------------------------------------	---------------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454026226
Customs Tariff No.	85389099990

Autorisations / certificats

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	LR Lloyds Register	02/20050 (E6)

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

Produits correspondants

Marking accessories

	N° art.: 210-333 Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; Largeur interlignes 6 mm; longueur de bande 182 mm; vierge; www.wago.com/210-333 autocollant
--	---



Téléchargements

Documentation

Bid Text

770-513/021-000	Feb 1, 2016	DOC	Téléchargement
WINSTA MIDI 3-polig		24,6 kB	

smartDATA

CAD data

3D Download 770-513/021-000	URL	Téléchargement
-----------------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.