

### Description du produit :

#### Indication sur la température d'utilisation continue:

-35 °C à +85 °C

Parties isolantes pour températures  $\leq 105^{\circ}\text{C}$

### Données

#### Données de raccordement

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Nombre de pôles                     | 3            |
| Diamètre raccordable du câble gainé | 4,5 ... 8 mm |
| Longueur de dénudage                | 55 mm        |

#### Données géométriques

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Largeur    | 34,6 mm / 1.362 inch |
| Hauteur    | 15,2 mm / 0.598 inch |
| Profondeur | 50 mm / 1.969 inch   |

## Données mécaniques

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP20 |
|----------------------|------|

## Données du matériau

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Couleur                            | noir                 |
| Matière isolante                   | Polyamide 66 (PA 66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                   |
| Charge calorifique                 | 0.279 MJ             |
| Poids                              | 10.34 g              |

## Conditions d'environnement


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 ... 85 °C |
|---------------------------------------|---------------|

## Dates commerciales

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4044918057516 |
| Customs Tariff No. | 85369010000   |
| Product Group      | 20 (WINSTA)   |

## Autorisations / certificats

### Approbations de navire


| Logo   | Approbation   | Nom du certificat |
|--|---|-------------------|
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | TAE00001Z6        |

### Approbations UL

| Logo   | Approbation                                    | Nom du certificat |
|--|--|-------------------|
|  | <b>cURus</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | E45171 Sec. 9     |

## Produits correspondants

### Marking accessories

|  |  |
|--|--|
|  | <b>N° art.: 210-333</b><br>Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; Largeur interlignes 6 mm; longueur de bande 182 mm; vierge; <a href="http://www.wago.com/210-333">www.wago.com/210-333</a><br>autocollant |
|--|--|

shield connection



N° art.: 770-523

Tôle de tresse de blindage; pour connecteurs mâles et femelles à 3 pôles

[www.wago.com/770-523](http://www.wago.com/770-523)

Téléchargements

Documentation

Bid Text

|                     |             |         |                |
|---------------------|-------------|---------|----------------|
| 770-503/023-000     | Feb 1, 2016 | DOC     | Téléchargement |
| WINSTA MIDI 3-polig |             | 24,1 kB |                |

smartDATA

CAD data

|                             |     |                |
|-----------------------------|-----|----------------|
| 3D Download 770-503/023-000 | URL | Téléchargement |
|-----------------------------|-----|----------------|

Sous réserve de modifications.