




Fiche technique | Numéro d'article: 870-901

Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; Marquage latéral et central;
Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®



www.wago.com/870-901



Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	24 A
Légende Données de référence	(III / 3) △ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch
Nombre total des points de serrage	2
Nombre total des potentiels	1
nombre des niveaux	1
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	5 mm / 0.197 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	27,5 mm / 1.083 inch
Profondeur	44,5 mm / 1.752 inch

Données mécaniques

Mode de construction	type horizontal
Type de montage	Rail 35
Niveau de marquage	Marquage latéral

Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.08 MJ
Poids	4.303 g

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918478250
Customs Tariff No.	85369010000

Product Group

16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7468
	CCA DEKRA Certification B.V.	2189801.01

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1293677-PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	07436/E0 BV
	LR Lloyds Register	91/20112 (E9)

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	cURus UL International Germany GmbH	E45172

Produits correspondants

General accessories

	N° art.: 870-182 Adaptateur	www.wago.com/870-182
	N° art.: 870-183 Adaptateur	www.wago.com/870-183
	N° art.: 870-184 Adaptateur	www.wago.com/870-184

**N° art.: 870-425**

Module pour connexion supplémentaire et contrôle; Module pour connexion supplémentaire et contrôle; modulaires; approprié pour les bornes de rails, série 870 avec fentes de pontage des rails conducteurs

www.wago.com/870-425**N° art.: 870-426**

Module pour connexion supplémentaire et contrôle; modulaires; approprié pour les bornes de rails, série 870 avec fentes de pontage des rails conducteurs

www.wago.com/870-426**N° art.: 870-427**

Module vide; modulaires; pour sauter des bornes

www.wago.com/870-427**Protective Warning Marker****N° art.: 280-405**

Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes

www.wago.com/280-405**tools****N° art.: 210-657**

Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (3,5 x 0,5) mm; court

www.wago.com/210-657**N° art.: 210-658**

Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (3,5 x 0,5) mm; court; Coudé

www.wago.com/210-658**N° art.: 210-720**

Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm

www.wago.com/210-720**ferrule****N° art.: 216-121**

Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-121**N° art.: 216-122**

Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-122**N° art.: 216-123**

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-123**N° art.: 216-124**

Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-124**N° art.: 216-131**

Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-131**N° art.: 216-132**

Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm² / AWG 24; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-132**N° art.: 216-221**

Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-221**N° art.: 216-222**

Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-222**N° art.: 216-223**

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-223**N° art.: 216-224**

Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-224

**N° art.: 216-321**Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolysewww.wago.com/216-321**N° art.: 216-322**Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolysewww.wago.com/216-322**Jumper****N° art.: 709-110**

Chaîne de pontage en fil; isolé; 4 raccords; 3 x 110

www.wago.com/709-110**N° art.: 709-111**

Chaîne de pontage en fil; isolé; 3 raccords; 2 x 120

www.wago.com/709-111**N° art.: 709-112**

Chaîne de pontage en fil; isolé; 3 raccords; 2 x 170

www.wago.com/709-112**N° art.: 870-402**

Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-402**N° art.: 870-403**

Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-403**N° art.: 870-404**

Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-404**N° art.: 870-405**

Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-405**N° art.: 870-405/011-000**

Peigne de pontage précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-405/011-000**N° art.: 870-406**

Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-406**N° art.: 870-407**

Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-407**N° art.: 870-407/011-000**

Peigne de pontage précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-407/011-000**N° art.: 870-408**

Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-408**N° art.: 870-409**

Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-409**N° art.: 870-409/011-000**

Peigne de pontage précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-409/011-000**N° art.: 870-410**

Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-410**N° art.: 870-433**

Peigne de pontage; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-433

**N° art.: 870-434**

Peigne de pontage; isolé; de 1 à 4; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-434**N° art.: 870-435**

Peigne de pontage; isolé; de 1 à 5; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-435**N° art.: 870-436**

Peigne de pontage; isolé; de 1 à 6; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-436**N° art.: 870-437**

Peigne de pontage; isolé; de 1 à 7; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-437**N° art.: 870-438**

Peigne de pontage; isolé; de 1 à 8; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-438**N° art.: 870-439**


Peigne de pontage; isolé; de 1 à 9; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-439**N° art.: 870-440**

Peigne de pontage; isolé; de 1 à 10; Courant nominal 18 A

www.wago.com/870-440**Carrier rail****N° art.: 210-112**

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm

www.wago.com/210-112**N° art.: 210-113**

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715

www.wago.com/210-113**N° art.: 210-114**


Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715

www.wago.com/210-114**N° art.: 210-115**

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm

www.wago.com/210-115**N° art.: 210-118**

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715

www.wago.com/210-118**N° art.: 210-196**

Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715

www.wago.com/210-196**N° art.: 210-197**

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715

www.wago.com/210-197**N° art.: 210-504**

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715

www.wago.com/210-504**N° art.: 210-505**

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715

www.wago.com/210-505**N° art.: 210-506**

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715

www.wago.com/210-506**N° art.: 210-508**

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715

www.wago.com/210-508**End plate**

**N° art.: 870-923**

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 2 mm

www.wago.com/870-923**N° art.: 870-924**

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 2 mm

www.wago.com/870-924**N° art.: 870-928**

Séparateur; épaisseur 2 mm; en saillie

www.wago.com/870-928**N° art.: 870-929**

Séparateur; épaisseur 2 mm; en saillie

www.wago.com/870-929**Insulation stop****N° art.: 280-470**Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 5 pièces/bandewww.wago.com/280-470**N° art.: 280-471**Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bandewww.wago.com/280-471**N° art.: 280-472**Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bandewww.wago.com/280-472**Marking accessories****N° art.: 2009-115**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115**N° art.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115/000-002**N° art.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115/000-006**N° art.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115/000-007**N° art.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115/000-012**N° art.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115/000-017**N° art.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115/000-023**N° art.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-115/000-024**N° art.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145

	N° art.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-002
	N° art.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-145/000-005
	N° art.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-006
	N° art.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-145/000-007
	N° art.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-012
	N° art.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-023
	N° art.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-024
	N° art.: 248-501 Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	www.wago.com/248-501
	N° art.: 248-501/000-002 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-002
	N° art.: 248-501/000-005 Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-005
	N° art.: 248-501/000-006 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-006
	N° art.: 248-501/000-007 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-007
	N° art.: 248-501/000-012 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-012
	N° art.: 248-501/000-017 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-017
	N° art.: 248-501/000-023 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-023

	N° art.: 248-501/000-024 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-024
	N° art.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/709-177
	N° art.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/709-178
	N° art.: 709-196 Bandes de marquage; vierge; Largeur 7,5 mm; longueur 1 m; repérage centré - repérage des groupes; transparent	www.wago.com/709-196
	N° art.: 793-501 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501
	N° art.: 793-501/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-002
	N° art.: 793-501/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-005
	N° art.: 793-501/000-006 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-006
	N° art.: 793-501/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-007
	N° art.: 793-501/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-012
	N° art.: 793-501/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-017
	N° art.: 793-501/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-023
	N° art.: 793-501/000-024 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-024
	N° art.: 793-5501 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501
	N° art.: 793-5501/000-002 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501/000-002
	N° art.: 793-5501/000-005 Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501/000-005

**N° art.: 793-5501/000-006**

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-006**N° art.: 793-5501/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-007**N° art.: 793-5501/000-012**

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-012**N° art.: 793-5501/000-017**

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-017**N° art.: 793-5501/000-023**

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-023**N° art.: 793-5501/000-024**

Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/793-5501/000-024**assembling****N° art.: 209-106**

Pied de montage; pour le montage isolé des rails DIN35

www.wago.com/209-106**N° art.: 249-116**

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm

www.wago.com/249-116**N° art.: 249-117**

Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm

www.wago.com/249-117**Téléchargements****Documentation****Bid Text**

870-901

Oct 20, 2017

DOC
25,1 kB

Téléchargement

smartDATA**CAD data**

3D Download 870-901

URL

Téléchargement



Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20

E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.