



BOMcheck.net

Couleur: ■

Données

Données techniques

Circuit de commande

Nominal input voltage U_N	24 VDC
Courant d'entrée nominal IN	7.8 mA

Circuit de charge

Type de circuit	Raccordement pour 2 conducteurs
Limiting continuous current	4 A
Output voltage range	30 VDC

Sécurité & Protection

Degré de pollution	3
Tension de claquage contact-bobine (AC, 1 min.)	2.5 kV _{rms}
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	2,5 kV _{rms}
Indice de protection	IP20

Données géométriques

Largeur	20 mm / 0.787 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	82,5 mm / 3.25 inch
Profondeur	52 mm / 1.654 inch

Données mécaniques

Type de montage	Module débrochable pour blocs de bornes de base
-----------------	---

Données du matériau

Couleur	gris
Charge calorifique	0.394 MJ
Poids	23 g

Conditions d'environnement

Température ambiante admissible Fonctionnement pour U _N	-25 ... 55 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... 70 °C
Degré de pollution	3

Normes et spécifications

Normes/spécifications	EN 60664-1
-----------------------	------------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4017332391863
Customs Tariff No.	85365005000
Product Group	6 (Interface Electronics)

Produits correspondants

Marking accessories



N° art.: 209-701

Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/209-701



N° art.: 209-701/000-002
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/209-701/000-002



N° art.: 209-701/000-005
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/209-701/000-005



N° art.: 209-701/000-006
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/209-701/000-006



N° art.: 209-701/000-007
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/209-701/000-007



N° art.: 209-701/000-012
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/209-701/000-012



N° art.: 209-701/000-017
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/209-701/000-017



N° art.: 209-701/000-023
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/209-701/000-023



N° art.: 209-701/000-024
Carte de repérage WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

www.wago.com/209-701/000-024

Téléchargements

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0
Oct 15, 2018

PDF
269,1 kB

Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.