


Fiche technique | Numéro d'article: 769-131
Connecteur femelle pour 2 conducteurs; 4 mm²; 11 pôles



www.wago.com/769-131



Description du produit :

Conformément à la norme EN 61984, les connecteurs sans capacité de coupure sont appropriés pour l'enfichage et la déconnexion sans charge et sans tension.

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	32 A
Légende Données de référence	(III / 3) \triangleq Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Section nominale :	4 mm ²
Conducteur rigide	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	11
Nombre total des points de serrage	22
Nombre total des potentiels	11
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	55 mm / 2.165 inch
Hauteur	45,2 mm / 1.78 inch
Profondeur	35,9 mm / 1.413 inch

Données mécaniques

Niveau de marquage	Marquage latéral
--------------------	------------------

Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
Type de connexion de connecteur	pour conducteur

Données du matériau




Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.932 MJ
Poids	56.98 g

Dates commerciales

Country of origin	PL
GTIN	4044918474269
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	18 (X-COM-System)

Autorisations / certificats



Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL-7626
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101144
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	2190419.01

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1293677-PDA

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45171
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Produits correspondants

Insulation stop



N° art.: 769-470

Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 5 pièces/bandewww.wago.com/769-470



N° art.: 769-471
Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/769-471



N° art.: 769-472
Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/769-472

Locking lever



N° art.: 769-430
Cliquets de verrouillage

www.wago.com/769-430



N° art.: 769-431
Cliquets de verrouillage

www.wago.com/769-431

Male plug



N° art.: 769-611
Connecteur mâle pour 1 conducteur; 4 mm²; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-611



N° art.: 769-611/001-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Pieds de fixation; 4 mm²; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-611/001-000



N° art.: 769-611/002-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride de fixation; 4 mm²; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-611/002-000



N° art.: 769-611/004-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride de fixation traversante; 4 mm²; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-611/004-000



N° art.: 769-611/005-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride à encliqueter; 4 mm²; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-611/005-000



N° art.: 769-611/006-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride à encliqueter; 4 mm²; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-611/006-000



N° art.: 769-641
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-641



N° art.: 769-641/003-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-641/003-000



N° art.: 769-641/004-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-641/004-000



N° art.: 769-641/007-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-641/007-000



N° art.: 769-671
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-671



N° art.: 769-671/003-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-671/003-000



N° art.: 769-671/004-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 11 pôles

www.wago.com/769-671/004-000

Strain relief plate



N° art.: 769-414
Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-414

ferrule



N° art.: 216-101
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-101



N° art.: 216-102
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-102



N° art.: 216-103
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-103



N° art.: 216-104
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-104



N° art.: 216-201
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-201



N° art.: 216-202
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-202



N° art.: 216-203
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-203



N° art.: 216-204
Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-204



N° art.: 216-206
Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-206



N° art.: 216-301
Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-301



N° art.: 216-302
Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-302

Coding



N° art.: 769-435
Broche de codage; pour le codage des connecteurs femelles; pour bornes de base/connecteurs mâles

www.wago.com/769-435

check



N° art.: 210-136
Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm

www.wago.com/210-136



N° art.: 210-137
Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm

www.wago.com/210-137

Protective Warning Marker



N° art.: 280-415
Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes

www.wago.com/280-415

Jumper



N° art.: 209-100
Support pour contacts de pontage; convenables pour contacts de pontage horizontal, série 279/284, fiches banane, série 215

www.wago.com/209-100



N° art.: 280-402
Contact de pontage horizontal; isolé; IN = IN borne

www.wago.com/280-402



N° art.: 780-452
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 2; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-452



N° art.: 780-453
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 3; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-453



N° art.: 780-454
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 4; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-454



N° art.: 780-455
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 5; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-455



N° art.: 780-456
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 6; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-456



N° art.: 780-457
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 7; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-457



N° art.: 780-458
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 8; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-458



N° art.: 781-453
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 3; Pas 6 mm

www.wago.com/781-453

Marking accessories



N° art.: 2009-145
Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145



N° art.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-002
















N° art.: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM

www.wago.com/2009-145/000-005



N° art.: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-006

	<p>N° art.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM</p>	<p>www.wago.com/2009-145/000-007</p>
	<p>N° art.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/2009-145/000-012</p>
	<p>N° art.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/2009-145/000-023</p>
	<p>N° art.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/2009-145/000-024</p>
	<p>N° art.: 248-501 Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte</p>	<p>www.wago.com/248-501</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-002 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-002</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-005 Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-005</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-006 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-006</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-007 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-007</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-012 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-012</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-017 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-017</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-023 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-023</p>
	<p>N° art.: 248-501/000-024 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	<p>www.wago.com/248-501/000-024</p>

Téléchargements

Documentation

Bid Text



769-131

Oct 18, 2017

DOC
26,6 kB

Téléchargement

smartDATA

CAD data

3D Download 769-131

URL

Téléchargement

Famille de produits

X-COM

[En savoir plus sur la famille de produits](#)

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.