



Description du produit :

Conformément à la norme EN 61984, les connecteurs sans capacité de coupure sont appropriés pour l'enfichage et la déconnexion sans charge et sans tension.

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	32 A
Légende Données de référence	(III / 3) \triangleq Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Section nominale :	4 mm ²
Conducteur rigide	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	6
Nombre total des points de serrage	12
Nombre total des potentiels	6
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	30 mm / 1.181 inch
Hauteur	45,2 mm / 1.78 inch
Profondeur	35,9 mm / 1.413 inch

Données mécaniques

Niveau de marquage	Marquage latéral
--------------------	------------------

Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
Type de connexion de connecteur	pour conducteur

Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.507 MJ
Poids	31.13 g

Dates commerciales

Country of origin	PL
GTIN	4044918474078
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	18 (X-COM-System)

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL-7626
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101144
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	2190419.01

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1293677-PDA

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45171
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Produits correspondants

ferrule



N° art.: 216-101

Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolysewww.wago.com/216-101

	N° art.: 216-102 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-102
	N° art.: 216-103 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-103
	N° art.: 216-104 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-104
	N° art.: 216-201 Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm ² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-201
	N° art.: 216-202 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-202
	N° art.: 216-203 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-203
	N° art.: 216-204 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-204
	N° art.: 216-206 Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm ² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-206
	N° art.: 216-301 Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm ² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-301
	N° art.: 216-302 Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm ² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-302

Insulation stop

	N° art.: 769-470 Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm ² « r » (0,14 mm ² « s »); 5 pièces/bande	www.wago.com/769-470
	N° art.: 769-471 Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm ² ; 5 pièces/bande	www.wago.com/769-471
	N° art.: 769-472 Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm ² ; 5 pièces/bande	www.wago.com/769-472

Male plug

	N° art.: 769-606 Connecteur mâle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; Pas 5 mm; 6 pôles	www.wago.com/769-606
	N° art.: 769-606/001-000 Connecteur mâle pour 1 conducteur; Pieds de fixation; 4 mm ² ; Pas 5 mm; 6 pôles	www.wago.com/769-606/001-000
	N° art.: 769-606/002-000 Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride de fixation; 4 mm ² ; Pas 5 mm; 6 pôles	www.wago.com/769-606/002-000
	N° art.: 769-606/004-000 Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride de fixation traversante; 4 mm ² ; Pas 5 mm; 6 pôles	www.wago.com/769-606/004-000



N° art.: 769-606/005-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride à encliqueter; 4 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles

www.wago.com/769-606/005-000



N° art.: 769-606/006-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride à encliqueter; 4 mm²; Pas 5 mm; 6 pôles

www.wago.com/769-606/006-000



N° art.: 769-636
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 6 pôles

www.wago.com/769-636



N° art.: 769-636/003-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 6 pôles

www.wago.com/769-636/003-000



N° art.: 769-636/003-036
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 6 pôles

www.wago.com/769-636/003-036



N° art.: 769-636/004-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 6 pôles

www.wago.com/769-636/004-000



N° art.: 769-636/007-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 6 pôles

www.wago.com/769-636/007-000



N° art.: 769-666
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Coudé; Pas 5 mm; 6 pôles

www.wago.com/769-666



N° art.: 769-666/003-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Coudé; Bride de fixation; Pas 5 mm; 6 pôles

www.wago.com/769-666/003-000



N° art.: 769-666/004-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Coudé; Pas 5 mm; 6 pôles

www.wago.com/769-666/004-000

Protective Warning Marker



N° art.: 280-415
Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes

www.wago.com/280-415

check



N° art.: 210-136
Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm

www.wago.com/210-136



N° art.: 210-137
Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm

www.wago.com/210-137

Coding



N° art.: 769-435
Broche de codage; pour le codage des connecteurs femelles; pour bornes de base/connecteurs mâles

www.wago.com/769-435

Locking lever



N° art.: 769-430
Cliquets de verrouillage

www.wago.com/769-430



N° art.: 769-431
Cliquets de verrouillage

www.wago.com/769-431

Jumper



N° art.: 209-100
Support pour contacts de pontage; convenables pour contacts de pontage horizontal, série 279/284, fiches banane, série 215

www.wago.com/209-100



N° art.: 280-402
Contact de pontage horizontal; isolé; IN = IN borne

www.wago.com/280-402



N° art.: 284-414
Contact de pontage réducteur; isolé; de 10/6 mm² a 4/2,5/1,5 mm²; Courant nominal 15 A

www.wago.com/284-414



N° art.: 780-452
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 2; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-452



N° art.: 780-453
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 3; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-453



N° art.: 780-454
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 4; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-454



N° art.: 780-455
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 5; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-455



N° art.: 780-456
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 6; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-456



N° art.: 780-457
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 7; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-457



N° art.: 780-458
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 8; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-458



N° art.: 781-453
Ponts intercalables; isolé; de 1 à 3; Pas 6 mm

www.wago.com/781-453

Marking accessories



N° art.: 2009-145
Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145



N° art.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-002



N° art.: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM

www.wago.com/2009-145/000-005



N° art.: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-006

 **N° art.: 2009-145/000-007**
Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM www.wago.com/2009-145/000-007

 **N° art.: 2009-145/000-012**
Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-145/000-012

 **N° art.: 2009-145/000-023**
Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-145/000-023

 **N° art.: 2009-145/000-024**
Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-145/000-024

 **N° art.: 248-501**
Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte www.wago.com/248-501

 **N° art.: 248-501/000-002**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-002

 **N° art.: 248-501/000-005**
Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-005

 **N° art.: 248-501/000-006**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-006

 **N° art.: 248-501/000-007**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-007

 **N° art.: 248-501/000-012**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-012

 **N° art.: 248-501/000-017**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-017

 **N° art.: 248-501/000-023**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-023

 **N° art.: 248-501/000-024**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-024

Strain relief plate

 **N° art.: 769-413**
Plaque de décharge de traction www.wago.com/769-413



Téléchargements

Documentation

Bid Text

769-126	Oct 18, 2017	DOC 26,1 kB	Téléchargement
---------	--------------	----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 769-126	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Famille de produits

X-COM

[En savoir plus sur la famille de produits](#)

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.