



Description du produit :

Conformément à la norme EN 61984, les connecteurs sans capacité de coupure sont appropriés pour l'enfichage et la déconnexion sans charge et sans tension.

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	32 A
Légende Données de référence	(III / 3) \triangleq Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Section nominale :	4 mm ²
Conducteur rigide	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	7
Nombre total des points de serrage	14
Nombre total des potentiels	7
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	35 mm / 1.378 inch
Hauteur	45,2 mm / 1.78 inch
Profondeur	35,9 mm / 1.413 inch

Données mécaniques

Niveau de marquage	Marquage latéral
--------------------	------------------

Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
Type de connexion de connecteur	pour conducteur

Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.592 MJ
Poids	36.3 g

Dates commerciales

Country of origin	PL
GTIN	4044918474115
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	18 (X-COM-System)

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL-7626
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101144
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	2190419.01

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1293677-PDA

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45171
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Produits correspondants

Strain relief plate



N° art.: 769-413

Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-413

Male plug

	N° art.: 769-607 Connecteur mâle pour 1 conducteur; 4 mm ² ; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-607
	N° art.: 769-607/001-000 Connecteur mâle pour 1 conducteur; Pieds de fixation; 4 mm ² ; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-607/001-000
	N° art.: 769-607/002-000 Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride de fixation; 4 mm ² ; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-607/002-000
	N° art.: 769-607/004-000 Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride de fixation traversante; 4 mm ² ; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-607/004-000
	N° art.: 769-607/005-000 Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride à encliqueter; 4 mm ² ; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-607/005-000
	N° art.: 769-607/006-000 Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride à encliqueter; 4 mm ² ; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-607/006-000
	N° art.: 769-637 Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-637
	N° art.: 769-637/003-000 Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-637/003-000
	N° art.: 769-637/004-000 Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-637/004-000
	N° art.: 769-637/007-000 Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-637/007-000
	N° art.: 769-667 Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Coudé; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-667
	N° art.: 769-667/003-000 Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Coudé; Bride de fixation; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-667/003-000
	N° art.: 769-667/004-000 Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Coudé; Pas 5 mm; 7 pôles	www.wago.com/769-667/004-000

Jumper

	N° art.: 209-100 Support pour contacts de pontage; convenables pour contacts de pontage horizontal, série 279/284, fiches banane, série 215	www.wago.com/209-100
	N° art.: 280-402	

	Contact de pontage horizontal; isolé; IN = IN borne	www.wago.com/280-402
	N° art.: 284-414 Contact de pontage réducteur; isolé; de 10/6 mm ² a 4/2,5/1,5 mm ² ; Courant nominal 15 A	www.wago.com/284-414
	N° art.: 780-452 Ponts intercalables; isolé; de 1 à 2; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs	www.wago.com/780-452
	N° art.: 780-453 Ponts intercalables; isolé; de 1 à 3; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs	www.wago.com/780-453
	N° art.: 780-454 Ponts intercalables; isolé; de 1 à 4; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs	www.wago.com/780-454
	N° art.: 780-455 Ponts intercalables; isolé; de 1 à 5; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs	www.wago.com/780-455
	N° art.: 780-456 Ponts intercalables; isolé; de 1 à 6; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs	www.wago.com/780-456
	N° art.: 780-457 Ponts intercalables; isolé; de 1 à 7; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs	www.wago.com/780-457
	N° art.: 780-458 Ponts intercalables; isolé; de 1 à 8; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs	www.wago.com/780-458
	N° art.: 781-453 Ponts intercalables; isolé; de 1 à 3; Pas 6 mm	www.wago.com/781-453

Marking accessories

	N° art.: 2009-145 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145
	N° art.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-002
	N° art.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-145/000-005
	N° art.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-006
	N° art.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-145/000-007
	N° art.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-012
	N° art.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-023

 **N° art.: 2009-145/000-024**
Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-145/000-024

 **N° art.: 248-501**
Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte www.wago.com/248-501

 **N° art.: 248-501/000-002**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-002

 **N° art.: 248-501/000-005**
Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-005

 **N° art.: 248-501/000-006**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-006

 **N° art.: 248-501/000-007**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-007

 **N° art.: 248-501/000-012**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-012

 **N° art.: 248-501/000-017**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-017

 **N° art.: 248-501/000-023**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-023

 **N° art.: 248-501/000-024**
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/248-501/000-024

check

 **N° art.: 210-136**
Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm www.wago.com/210-136

 **N° art.: 210-137**
Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm www.wago.com/210-137

Locking lever

 **N° art.: 769-430**
Cliquets de verrouillage www.wago.com/769-430

 **N° art.: 769-431**
Cliquets de verrouillage www.wago.com/769-431

Coding



N° art.: 769-435

Broche de codage; pour le codage des connecteurs femelles; pour bornes de base/connecteurs mâles

www.wago.com/769-435

Insulation stop



N° art.: 769-470

Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 5 pièces/bande

www.wago.com/769-470



N° art.: 769-471

Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/769-471



N° art.: 769-472

Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/769-472

ferrule



N° art.: 216-101

Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-101



N° art.: 216-102

Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-102



N° art.: 216-103

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-103



N° art.: 216-104

Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-104



N° art.: 216-201

Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-201



N° art.: 216-202

Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-202



N° art.: 216-203

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-203



N° art.: 216-204

Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-204



N° art.: 216-206

Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-206



N° art.: 216-301

Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-301



N° art.: 216-302

Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse

www.wago.com/216-302

Protective Warning Marker



N° art.: 280-415

Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes

www.wago.com/280-415



Téléchargements

Documentation

Bid Text

769-127	Oct 18, 2017	DOC 26,1 kB	Téléchargement
---------	--------------	----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 769-127	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Famille de produits

X-COM

[En savoir plus sur la famille de produits](#)

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.