




Fiche technique | Numéro d'article: 769-125
Connecteur femelle pour 2 conducteurs; 4 mm²; 5 pôles

www.wago.com/769-125





Description du produit :

Conformément à la norme EN 61984, les connecteurs sans capacité de coupure sont appropriés pour l'enfichage et la déconnexion sans charge et sans tension.

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	32 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Section nominale :	4 mm ²
Conducteur rigide	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre de pôles	5
Nombre total des points de serrage	10
Nombre total des potentiels	5
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	25 mm / 0.984 inch
Hauteur	45,2 mm / 1.78 inch
Profondeur	35,9 mm / 1.413 inch

Données mécaniques

Niveau de marquage	Marquage latéral
--------------------	------------------

Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
Type de connexion de connecteur	pour conducteur

Données du matériau




Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.422 MJ
Poids	25.96 g

Dates commerciales

Country of origin	PL
GTIN	4044918474054
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	18 (X-COM-System)

Autorisations / certificats



Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL-7626
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101144
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	2190419.01

Approbations de navire







Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1293677-PDA

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45171
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Produits correspondants

ferrule

	N° art.: 216-101 Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm ² / AWG 22; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-101
	N° art.: 216-102 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-102
	N° art.: 216-103 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-103
	N° art.: 216-104 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; sans isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-104
	N° art.: 216-201 Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm ² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-201
	N° art.: 216-202 Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm ² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-202
	N° art.: 216-203 Embout d'extrémité; embout pour 1 mm ² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-203
	N° art.: 216-204 Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm ² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-204
	N° art.: 216-206 Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm ² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-206
	N° art.: 216-301 Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm ² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-301
	N° art.: 216-302 Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm ² / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse	www.wago.com/216-302

Protective Warning Marker



N° art.: 280-415

Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes

www.wago.com/280-415

Jumper



N° art.: 209-100

Support pour contacts de pontage; convenables pour contacts de pontage horizontal, série 279/284, fiches banane, série 215

www.wago.com/209-100

N° art.: 280-402

Contact de pontage horizontal; isolé; IN = IN borne

www.wago.com/280-402

N° art.: 284-414

Contact de pontage réducteur; isolé; de 10/6 mm² à 4/2,5/1,5 mm²; Courant nominal 15 Awww.wago.com/284-414

N° art.: 780-452

Ponts intercalables; isolé; de 1 à 2; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-452

N° art.: 780-453

Ponts intercalables; isolé; de 1 à 3; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-453

N° art.: 780-454

Ponts intercalables; isolé; de 1 à 4; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-454

N° art.: 780-455

Ponts intercalables; isolé; de 1 à 5; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-455

N° art.: 780-456

Ponts intercalables; isolé; de 1 à 6; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-456

N° art.: 780-457

Ponts intercalables; isolé; de 1 à 7; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-457

N° art.: 780-458

Ponts intercalables; isolé; de 1 à 8; Pas 5 mm; approprié pour connecteurs femelles pour 2 conducteurs

www.wago.com/780-458

N° art.: 781-453

Ponts intercalables; isolé; de 1 à 3; Pas 6 mm

www.wago.com/781-453

Marking accessories



N° art.: 2009-145

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145

N° art.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-002

N° art.: 2009-145/000-005















Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM

www.wago.com/2009-145/000-005

N° art.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

www.wago.com/2009-145/000-006

	<p>N° art.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM</p>	www.wago.com/2009-145/000-007
	<p>N° art.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/2009-145/000-012
	<p>N° art.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/2009-145/000-023
	<p>N° art.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/2009-145/000-024
	<p>N° art.: 248-501 Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte</p>	www.wago.com/248-501
	<p>N° art.: 248-501/000-002 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/248-501/000-002
	<p>N° art.: 248-501/000-005 Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/248-501/000-005
	<p>N° art.: 248-501/000-006 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/248-501/000-006
	<p>N° art.: 248-501/000-007 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/248-501/000-007
	<p>N° art.: 248-501/000-012 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/248-501/000-012
	<p>N° art.: 248-501/000-017 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/248-501/000-017
	<p>N° art.: 248-501/000-023 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/248-501/000-023
	<p>N° art.: 248-501/000-024 Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/248-501/000-024
Male plug		
	<p>N° art.: 769-605 Connecteur mâle pour 1 conducteur; 4 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles</p>	www.wago.com/769-605



N° art.: 769-605/001-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Pieds de fixation; 4 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-605/001-000



N° art.: 769-605/002-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride de fixation; 4 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-605/002-000



N° art.: 769-605/004-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride de fixation traversante; 4 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-605/004-000



N° art.: 769-605/005-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride à encliqueter; 4 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-605/005-000



N° art.: 769-605/006-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Bride à encliqueter; 4 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-605/006-000



N° art.: 769-635
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-635



N° art.: 769-635/000-036
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-635/000-036



N° art.: 769-635/003-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-635/003-000



N° art.: 769-635/003-036
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-635/003-036



N° art.: 769-635/004-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-635/004-000



N° art.: 769-635/007-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Droit; Bride de fixation; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-635/007-000



N° art.: 769-665
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Coudé; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-665



N° art.: 769-665/003-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Coudé; Bride de fixation; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-665/003-000



N° art.: 769-665/004-000
Connecteur mâle THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Coudé; Pas 5 mm; 5 pôles

www.wago.com/769-665/004-000

Coding



N° art.: 769-435
Broche de codage; pour le codage des connecteurs femelles; pour bornes de base/connecteurs mâles

www.wago.com/769-435

Strain relief plate



N° art.: 769-412

Plaque de décharge de traction

www.wago.com/769-412

Insulation stop



N° art.: 769-470

Réducteur isolant de sécurité; 0,08 - 0,2 mm² « r » (0,14 mm² « s »); 5 pièces/bande

www.wago.com/769-470



N° art.: 769-471

Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/769-471



N° art.: 769-472

Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bande

www.wago.com/769-472

check



N° art.: 210-136

Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm

www.wago.com/210-136



N° art.: 210-137

Fiche de contrôle; Ø 2,3 mm; avec câble de longueur 500 mm

www.wago.com/210-137

Locking lever



N° art.: 769-430

Cliquets de verrouillage

www.wago.com/769-430



N° art.: 769-431

Cliquets de verrouillage

www.wago.com/769-431

Téléchargements

Documentation

Bid Text

769-125

Oct 18, 2017

DOC
26,1 kB

Téléchargement

smartDATA

CAD data

3D Download 769-125

URL

Téléchargement



Famille de produits

X-COM

[En savoir plus sur la famille de produits](#)

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.