


Fiche technique | Numéro d'article: 770-317

Logement pour connecteurs encastrables; pour connecteurs mâles et femelles à 2 pôles; 2 pôles





www.wago.com/770-317



RoHS Compliant

BOMcheck.net

Couleur: ■



Blehdicke: 1 ... 3 mm
Toleranz des Blechausschnittes: + 0,1 mm

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Légende Données de référence

(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données géométriques

Largeur	25,8 mm / 1.016 inch
Hauteur	18,5 mm / 0.728 inch
Profondeur	38,75 mm / 1.526 inch

Données mécaniques

Gehäuseblechstärke	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 inch
Type de fixation	Snap-In
Indice de protection	IP20

Données du matériau

Couleur	noir
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0.081 MJ
Poids	2.71 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-35 ... 85 °C
---------------------------------------	---------------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4050821261162
Customs Tariff No.	39269097900
Product Group	20 (WINSTA)

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	2173495.02
	CCA DEKRA Certification B.V.	NL-32105

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1241528-PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE00001Z6
	LR Lloyds Register	02/20050 (E6)

Produits correspondants

Locking lever

	N° art.: 770-140 Cliquets de verrouillage	www.wago.com/770-140
--	---	--

Téléchargements

Documentation

Bid Text

770-317 WINSTA MIDI 2-polig	Jan 19, 2016	DOC 23,6 kB	Téléchargement
--------------------------------	--------------	----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 770-317	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.