



### Description du produit :

#### Indication sur la température d'utilisation continue:

-35 °C à +85 °C

Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

### Données

#### Données de raccordement

Nombre de pôles	5
Diamètre raccordable du câble gainé	5 ... 9 mm
Longueur de dénudage	55 mm

#### Données géométriques

Largeur	54,6 mm / 2.15 inch
Profondeur	50 mm / 1.969 inch

#### Données mécaniques

Indice de protection	IP20
----------------------	------

## Données du matériau

Couleur	noir
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0.38 MJ
Poids	13.74 g

## Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-35 ... 85 °C
---------------------------------------	---------------

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918065580
Customs Tariff No.	85389099990
Product Group	20 (WINSTA)

## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>VDE</b> VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40029808

### Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE00001Z6
	<b>LR</b> Lloyds Register	02/20050 (E6)

### Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>cURus</b> Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

## Produits correspondants

### Marking accessories



N° art.: 210-333

Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; Largeur interlignes 6 mm; longueur de bande 182 mm; vierge; [www.wago.com/210-333](http://www.wago.com/210-333)  
autocollant

## Téléchargements

### Documentation

#### Bid Text

770-505/023-000	Jan 21, 2016	DOC	Téléchargement
WINSTA MIDI 5-polig		24,1 kB	

### smartDATA

#### CAD data

3D Download 770-505/023-000	URL	Téléchargement
-----------------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.