




Fiche technique | Numéro d'article: 2003-7640

Borne à étages; 4 mm<sup>2</sup>; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L;  
Push-in CAGE CLAMP®



[www.wago.com/2003-7640](http://www.wago.com/2003-7640)



Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Données de référence Note	Potentiel – Masse
Tension de référence (III / 3)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	4 kV



Courant	32 A
Données de référence Note 2	Potentiel – Potentiel
Tension de référence (III / 3) 2	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) 2	6 kV
Courant de référence 2	32 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

### Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Push-in Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Section nominale :	2,5 mm <sup>2</sup>
Conducteur rigide	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Conducteur rigide, enfichage direct	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
conducteur souple avec embout d'extrémité, directement enfichable à partir de	0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG
Longueur de dénudage	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Nombre total des points de serrage	3
Nombre total des potentiels	2
nombre des niveaux	3
Type de câblage	câblage frontal

### Données géométriques

Largeur	5,2 mm / 0.205 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	42,3 mm / 1.665 inch
Profondeur	96 mm / 3.78 inch

### Données mécaniques

Mode de construction	type incliné
Type de montage	Rail 35
Repérage du potentiel	NT/L
Niveau de marquage	Marquage central/latéral

### Données du matériau



Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.252 MJ
Poids	14.165 g

## Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454792695
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	22 (TOPJOB S)



## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	2196143:01
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7519

## Produits correspondants





### General accessories










	<b>N° art.: 2003-7300</b> Élément de blocage; pour verrouiller le commutateur; encliquetable; Pour série 2003	<a href="http://www.wago.com/2003-7300">www.wago.com/2003-7300</a>
	<b>N° art.: 210-281</b> Serre-fil; pour barre collectrice; avec capuchon bleu; 2,5 mm <sub>e</sub> - 16 mm <sub>e</sub>	<a href="http://www.wago.com/210-281">www.wago.com/210-281</a>

### Insulation stop

	<b>N° art.: 2002-171</b> Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 pièces/bande	<a href="http://www.wago.com/2002-171">www.wago.com/2002-171</a>
	<b>N° art.: 2002-172</b> Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm <sup>2</sup> ; 5 pièces/bande	<a href="http://www.wago.com/2002-172">www.wago.com/2002-172</a>

### Marking accessories

	<b>N° art.: 2009-110</b> Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>N° art.: 2009-115</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>

	<b>N° art.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>N° art.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>N° art.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; vierge; 1 700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; vierge; 1 700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<b>N° art.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<b>N° art.: 2009-191</b> Porte-étiquettes de groupe	<a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>
	<b>N° art.: 2009-192</b> Porte-étiquettes de groupe	<a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>



**N° art.: 2009-193**  
Porte-étiquettes de groupe

[www.wago.com/2009-193](http://www.wago.com/2009-193)



**N° art.: 2009-198**  
Adaptateur

[www.wago.com/2009-198](http://www.wago.com/2009-198)



**N° art.: 248-501**  
Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)



**N° art.: 248-501/000-002**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)



**N° art.: 248-501/000-005**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)



**N° art.: 248-501/000-006**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**N° art.: 248-501/000-007**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**N° art.: 248-501/000-012**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**N° art.: 248-501/000-017**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**N° art.: 248-501/000-023**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**N° art.: 248-501/000-024**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**N° art.: 793-501**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**N° art.: 793-501/000-002**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**N° art.: 793-501/000-005**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**N° art.: 793-501/000-006**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)

**N° art.: 793-501/000-007**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**N° art.: 793-501/000-012**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**N° art.: 793-501/000-017**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**N° art.: 793-501/000-023**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**N° art.: 793-501/000-024**  
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**N° art.: 793-5501**  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**N° art.: 793-5501/000-002**  
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**N° art.: 793-5501/000-005**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**N° art.: 793-5501/000-006**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**N° art.: 793-5501/000-007**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**N° art.: 793-5501/000-012**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**N° art.: 793-5501/000-017**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**N° art.: 793-5501/000-023**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**N° art.: 793-5501/000-024**  
Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable

















[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

















#### check




















**N° art.: 2009-174**  
Adaptateur de test; pour fiche de test Ø 4 mm; pour tester les bornes sur rail TOPJOB®S















[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)
















	<b>N° art.: 2009-182</b> Prise de test; pour max. 2,5 mm <sup>2</sup> ; pour le raccordement sans outil des conducteurs de contrôle individuels de 0,08	<a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>
	<b>N° art.: 210-136</b> Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de longueur 500 mm	<a href="http://www.wago.com/210-136">www.wago.com/210-136</a>
<b>ferrule</b>		
	<b>N° art.: 216-241</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
	<b>N° art.: 216-242</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>N° art.: 216-243</b> Embout d'extrémité; embout pour 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>
	<b>N° art.: 216-244</b> Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>
	<b>N° art.: 216-246</b> Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a>
	<b>N° art.: 216-262</b> Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>
	<b>N° art.: 216-263</b> Embout d'extrémité; embout pour 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>
	<b>N° art.: 216-264</b> Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>
	<b>N° art.: 216-266</b> Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	<a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>
<b>Jumper</b>		
	<b>N° art.: 2002-400</b> Contact de pontage horizontal pour pontage continu; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>
	<b>N° art.: 2002-402</b> Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>
	<b>N° art.: 2002-402/000-005</b> Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a>
	<b>N° art.: 2002-402/000-006</b> Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a>
	<b>N° art.: 2002-403</b> Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>

	<b>N° art.: 2002-403/000-005</b> Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a>
	<b>N° art.: 2002-403/000-006</b> Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a>
	<b>N° art.: 2002-404</b> Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>
	<b>N° art.: 2002-404/000-005</b> Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a>
	<b>N° art.: 2002-404/000-006</b> Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a>
	<b>N° art.: 2002-405</b> Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>
	<b>N° art.: 2002-405/000-005</b> Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a>
	<b>N° art.: 2002-405/000-006</b> Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a>
	<b>N° art.: 2002-405/011-000</b> Contact de pontage en étoile; isolé; 3 pôles (1-3-5); IN = IN borne	<a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a>
	<b>N° art.: 2002-406</b> Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>
	<b>N° art.: 2002-406/000-005</b> Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a>
	<b>N° art.: 2002-406/000-006</b> Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a>
	<b>N° art.: 2002-406/020-000</b> Contact de pontage sous forme de triangle; isolé; 1-2 3-4 5-6; IN = IN borne	<a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a>
	<b>N° art.: 2002-407</b> Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>
	<b>N° art.: 2002-407/000-005</b> Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-407/000-005">www.wago.com/2002-407/000-005</a>
	<b>N° art.: 2002-407/000-006</b> Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-407/000-006">www.wago.com/2002-407/000-006</a>



	<b>N° art.: 2002-408</b> Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-408">www.wago.com/2002-408</a>
	<b>N° art.: 2002-408/000-005</b> Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-408/000-005">www.wago.com/2002-408/000-005</a>
	<b>N° art.: 2002-408/000-006</b> Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-408/000-006">www.wago.com/2002-408/000-006</a>
	<b>N° art.: 2002-409</b> Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-409">www.wago.com/2002-409</a>
	<b>N° art.: 2002-409/000-005</b> Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-409/000-005">www.wago.com/2002-409/000-005</a>
	<b>N° art.: 2002-409/000-006</b> Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-409/000-006">www.wago.com/2002-409/000-006</a>
	<b>N° art.: 2002-410</b> Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-410">www.wago.com/2002-410</a>
	<b>N° art.: 2002-410/000-005</b> Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-410/000-005">www.wago.com/2002-410/000-005</a>
	<b>N° art.: 2002-410/000-006</b> Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-410/000-006">www.wago.com/2002-410/000-006</a>
	<b>N° art.: 2002-423</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-423">www.wago.com/2002-423</a>
	<b>N° art.: 2002-423/000-005</b> Contact de pontage horizontal pour pontage continu; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-423/000-005">www.wago.com/2002-423/000-005</a>
	<b>N° art.: 2002-423/000-006</b> Contact de pontage horizontal pour pontage continu; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-423/000-006">www.wago.com/2002-423/000-006</a>
	<b>N° art.: 2002-433</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-433">www.wago.com/2002-433</a>
	<b>N° art.: 2002-434</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 4; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-434">www.wago.com/2002-434</a>
	<b>N° art.: 2002-435</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 5; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-435">www.wago.com/2002-435</a>
	<b>N° art.: 2002-436</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 6; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-436">www.wago.com/2002-436</a>
	<b>N° art.: 2002-437</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 7; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-437">www.wago.com/2002-437</a>

	<b>N° art.: 2002-438</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 8; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>
	<b>N° art.: 2002-439</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 9; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-439">www.wago.com/2002-439</a>
	<b>N° art.: 2002-440</b> Peigne de pontage; isolé; de 1 à 10; Courant nominal 25 A	<a href="http://www.wago.com/2002-440">www.wago.com/2002-440</a>
	<b>N° art.: 2002-472</b> Ponts intercalables; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-472">www.wago.com/2002-472</a>
	<b>N° art.: 2002-473</b> Ponts intercalables; isolé; 3 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-473">www.wago.com/2002-473</a>
	<b>N° art.: 2002-473/011-000</b> Pont intercalable précâblé; isolé; 2 pôles (1-3); Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	<a href="http://www.wago.com/2002-473/011-000">www.wago.com/2002-473/011-000</a>
	<b>N° art.: 2002-474</b> Ponts intercalables; isolé; 4 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-474">www.wago.com/2002-474</a>
	<b>N° art.: 2002-475</b> Ponts intercalables; isolé; 5 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-475">www.wago.com/2002-475</a>
	<b>N° art.: 2002-475/011-000</b> Pont intercalable précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	<a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a>
	<b>N° art.: 2002-476</b> Ponts intercalables; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>
	<b>N° art.: 2002-477</b> Ponts intercalables; isolé; 7 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>
	<b>N° art.: 2002-477/011-000</b> Pont intercalable précâblé; isolé; 1-3-5-7; Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	<a href="http://www.wago.com/2002-477/011-000">www.wago.com/2002-477/011-000</a>
	<b>N° art.: 2002-478</b> Ponts intercalables; isolé; 8 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-478">www.wago.com/2002-478</a>
	<b>N° art.: 2002-479</b> Ponts intercalables; isolé; 9 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-479">www.wago.com/2002-479</a>
	<b>N° art.: 2002-479/011-000</b> Pont intercalable précâblé; isolé; 1-3-5-7-9; Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	<a href="http://www.wago.com/2002-479/011-000">www.wago.com/2002-479/011-000</a>
	<b>N° art.: 2002-480</b> Ponts intercalables; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-480">www.wago.com/2002-480</a>
	<b>N° art.: 2002-481</b> Ponts intercalables; isolé; 11 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-481">www.wago.com/2002-481</a>

	<b>N° art.: 2002-481/011-000</b> Pont intercalable précâblé; isolé; 1-3-5-7-9-11; Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	<a href="http://www.wago.com/2002-481/011-000">www.wago.com/2002-481/011-000</a>
	<b>N° art.: 2002-482</b> Ponts intercalables; isolé; 12 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	<a href="http://www.wago.com/2002-482">www.wago.com/2002-482</a>
	<b>N° art.: 2009-412</b> Conducteurs de pontage enfichables; isolé; L = 60 mm; Section du conducteur 1,5 mm <sup>2</sup> ; pour bornes sur rail des séries 2001, 2002, 2003 et 2022	<a href="http://www.wago.com/2009-412">www.wago.com/2009-412</a>
	<b>N° art.: 2009-414</b> Conducteurs de pontage enfichables; isolé; L = 110 mm; Section du conducteur 1,5 mm <sup>2</sup> ; pour bornes sur rail des séries 2001, 2002, 2003 et 2022	<a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a>
	<b>N° art.: 2009-416</b> Conducteurs de pontage enfichables; isolé; L = 250 mm; Section du conducteur 1,5 mm <sup>2</sup> ; pour bornes sur rail des séries 2001, 2002, 2003 et 2022	<a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a>
	<b>N° art.: 210-103</b> Chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>N° art.: 210-123</b> Chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
<b>tools</b>		
	<b>N° art.: 2009-309</b> Outil de manipulation; Lames : 3,5 mm et 2,5 mm; pour bornes d'installation TOPJOB®S	<a href="http://www.wago.com/2009-309">www.wago.com/2009-309</a>
	<b>N° art.: 2009-310</b> Outil de manipulation; Lames : 3,5 mm et 5,5 mm; pour bornes d'installation TOPJOB®S	<a href="http://www.wago.com/2009-310">www.wago.com/2009-310</a>
	<b>N° art.: 210-658</b> Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (3,5 x 0,5) mm; court; Coudé	<a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a>
	<b>N° art.: 210-720</b> Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
<b>assembling</b>		
	<b>N° art.: 2009-304</b> Support des barres collectrices; pas utilisable comme butée d'arrêt; pour montage sur rail TS 35; épaisseur 1,5 mm	<a href="http://www.wago.com/2009-304">www.wago.com/2009-304</a>
	<b>N° art.: 2009-305</b> Support des barres collectrices; avec fonction butée d'arrêt et plaque de séparation détachable; pour montage sur rail TS 35; épaisseur 7,5 mm	<a href="http://www.wago.com/2009-305">www.wago.com/2009-305</a>
<b>Carrier rail</b>		
	<b>N° art.: 210-112</b> Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>N° art.: 210-113</b> Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>N° art.: 210-114</b> Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>N° art.: 210-115</b>	



Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; [www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)  
pas des trous 25 mm



**N° art.: 210-118**  
Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715 [www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**N° art.: 210-196**  
Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715 [www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**N° art.: 210-197**  
Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715 [www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**N° art.: 210-198**  
Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715 [www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)

#### End plate



**N° art.: 2003-7692**  
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm [www.wago.com/2003-7692](http://www.wago.com/2003-7692)

#### N-busbar



**N° art.: 210-133**  
Barre collectrice; étamé; longueur 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm [www.wago.com/210-133](http://www.wago.com/210-133)



**N° art.: 777-303**  
Recouvrement de la barre collectrice; longueur 1000 mm [www.wago.com/777-303](http://www.wago.com/777-303)

#### Protective Warning Marker



**N° art.: 2002-115**  
Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes [www.wago.com/2002-115](http://www.wago.com/2002-115)

### Téléchargements

#### Documentation

##### Bid Text

2003-7640	Aug 13, 2018	DOCX	Téléchargement
Reihenklemmen, TOPJOB S		14,9 kB	

### smartDATA

#### CAD data

3D Download 2003-7640	URL	Téléchargement
-----------------------	-----	----------------



Sous réserve de modifications.

---

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
Tremblay-en-France  
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex  
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20  
E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com) | Web : [www.wago.fr](http://www.wago.fr)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.