


RoHS Compliant

BOMcheck.net



Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Légende Données de référence

(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données géométriques

Largeur	190 mm / 7.48 inch
Hauteur	204,36 mm / 8.046 inch

Données mécaniques

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Données du matériau

Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Poids	290 g



Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -35 ... 85 °C

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4050821313144
Customs Tariff No.	73269098900
Product Group	20 (WINSTA)

Téléchargements

Documentation

Bid Text

770-680	Jan 29, 2016	DOC	Téléchargement
WINSTABOXEN		22,0 kB	

Sous réserve de modifications.