

MA400D - MA4000D

AMPÈREMÈTRES NUMÉRIQUES TRMS À CAPTEUR FLEXIBLE



DigiFlex

Les passe-partout de la mesure de courant s'affichent en toute autonomie !

- ▶ Compact, autonome et simple d'emploi
- ▶ Lecture directe de l'intensité
- ▶ Mesure à partir de quelques dizaines de mA
- ▶ Mémorisation de la valeur maximale
- ▶ MA400D-1000 : Ø d'enserrage jusqu'à 320 mm



Complément idéal des outils et appareils de mesure de l'électricien, le **DigiFlex** permet la mesure TRMS des intensités alternatives et apporte la solution aux difficultés d'accès à de nombreux conducteurs électriques.

La gamme se décline en 4 modèles.


La version MA400D dont l'étendue de mesure débute à quelques dizaine de mA convient parfaitement aux interventions dans l'habitat et permet aussi le contrôle des points de distribution de l'électricité jusqu'à 400 A.

La version MA4000D est adaptée aux installations de plus fortes puissances industries et production d'énergie.

Performant, le **DigiFlex** reste très simple d'utilisation, 2 boutons permettent la mise en route, la désactivation de l'extinction automatique, la mémorisation de l'affichage (HOLD) ou de la valeur maximale (MAX HOLD).

Les valeurs sont directement lues sur l'afficheur intégré 4000 points.

La forme du boîtier permet une bonne prise en main, articulé et aimanté le système MultiFix facilite la mise en place et la sangle velcro simplifie le rangement.



Avec une longueur de capteur de 1 mètre, le **MA400D-1000** vise à compléter la trousse à outils de l'électricien pour mesurer ou rechercher des courants de fuite, dans le cas de départs multiconducteurs nécessitant une grande capacité d'enserrage.

	MA400D			MA4000D		
Gamme d'affichage	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Domaine de mesure	0,020 A ... 3,999 A	4,00 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	0,1 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	400 A ... 3999 A
Résolution	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Précision	±(2% + 10 pts)	±(1,5%+ 2 pts)	±(1,5%+ 2 pts)	±(2%+ 10 pts)	±(1,5%+ 2 pts)	±(1,5%+ 2 pts)
Ø d'enserrage / Longueur du capteur	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm MA400D-1000: Ø 320 mm / 1 000 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
Bande passante	10 Hz ... 3 kHz					
Alimentation	2 piles 1,5V AAA/LR3					
Sécurité	CEI 61010 CAT IV 600V					
Température d'utilisation	0°C à +50°C					
Masse de l'appareil	130 g environ					
Dimensions du boîtier	100 x 60 x 20 mm					
Longueur du câble de liaison	0,8 m					

Etats de livraison

MA400D-170, MA400D-250, MA4000D-350 :

1 capteur DigiFlex livré sous blister avec 2 piles AAA 1,5V, 1 sangle de fixation Velcro et une notice de fonctionnement en 5 langues

MA400D-1000 avec en plus :

1 sacoche compatible MultiFix



Références

MA400D-170.....	P01120575Z
MA400D-250.....	P01120576Z
MA400D-1000.....	P01120578
MA4000D-350.....	P01120577Z

Accessoires & Recharges

Sacoche 120 x 200 x 60.....	P01298074
Accessoire MultiFix.....	P01102100Z
Sangle Velcro (jeu de 5).....	P01102113
Système de verrouillage MiniFlex (jeu de 5).....	P01102102

Grâce à l'accessoire multiposition aimanté MultiFix, les DigiFlex se positionnent partout afin de libérer les 2 mains pour travailler en toute simplicité.

FRANCE
Chauvin Arnoux
12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél. : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch



CHAUVIN ARNOUX