


AI-XL 6 -12 YE

Référence: 3201945

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201945>

Embout, Longueur: 23 mm, Coloris: jaune

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 117375
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 665 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	23 mm
Coloris	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Cu-E
Longueur de la douille	12 mm
Cote interne collier isolant (d)	8,7 mm
Diamètre de la douille	3,6 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,3 mm

Epaisseur des manchons	0,2 mm
------------------------	--------

Approbations



Homologations


cCSAus, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques