


## Fiche technique | Numéro d'article: 231-661

Fiche de contrôle pour connecteurs femelles; pour les pas de 5 mm et 5,08 mm

[www.wago.com/231-661](http://www.wago.com/231-661)



RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Couleur: ■

### Données

#### Données électriques

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 2)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Courant	12 A
Légende Données de référence	(III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

#### Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

#### Données géométriques

Pas	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
-----	----------------------------

#### Données du matériau


Couleur	gris clair
Charge calorifique	0.037 MJ
Poids	1.841 g

## Dates commerciales



Country of origin	DE
GTIN	4044918284622
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	3 (Multi Conn. System)

## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>CB</b> DEKRA Certification B.V.	NL-39756
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	2190761.01

### Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	14-HG1241537-PDA
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000016Z

Sous réserve de modifications.