


Fiche technique | Numéro d'article: 231-662

Fiche de contrôle pour connecteurs femelles; pour les pas de 7,5 mm et 7,62 mm

www.wago.com/231-662



RoHS
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Couleur: ■

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 2)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Courant	12 A
Légende Données de référence	(III / 2) $\hat{=}$ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Données géométriques

Pas	7,5/7,62 mm / 0.295/0.3 inch
-----	------------------------------

Données du matériau

Couleur	gris clair
Charge calorifique	0.046 MJ
Poids	2.138 g

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918287685
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	3 (Multi Conn. System)


Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CB DEKRA Certification B.V.	NL-39756

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1241537-PDA

	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000016Z
---	---	------------

Sous réserve de modifications.