

Fiche technique | Numéro d'article: 231-902

Cavalier de pontage; pour les pas de 5 mm et 5,08 mm; réduit la section des pôles à 1,5 mm²

www.wago.com/231-902



RoHS
Compliant ✓

BOMcheck.net

Couleur: ■

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 2)	320 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Courant	12 A
Légende Données de référence	(III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

Données de raccordement

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Données géométriques

Pas	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
Largeur	10 mm / 0.394 inch
Profondeur	5 mm / 0.197 inch

Données du matériau

Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0


Charge calorifique	0.001 MJ
Poids	0.23 g

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454045425
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	3 (Multi Conn. System)

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CB DEKRA Certification B.V.	NL-39756
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	2190761.01

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	14-HG1241537-PDA

Téléchargements

smartDATA

CAD data

3D Download 231-902	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.