

Fiche technique | Numéro d'article: 231-905

Cavalier de pontage; 5 raccords; pour connecteurs femelles, série 231; avec un pas de 5 mm; isolé

www.wago.com/231-905



RoHS
Compliant ✓

BOMcheck.net

Couleur: ■

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 2)	320 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Courant	16 A
Légende Données de référence	(III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

Données de raccordement

Nombre de pôles	5
-----------------	---

Données géométriques

Pas	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
Largeur	25,3 mm / 0.996 inch
Profondeur	6,15 mm / 0.242 inch

Données du matériau

Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0



Charge calorifique	0.011 MJ
Poids	1.23 g

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454565855
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	3 (Multi Conn. System)

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.