

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Couleur: ■

Description du produit :

- Connecteurs femelles pour 4 conducteurs, compacts, avec connexion PUSH WIRE®
- À assembler en barrettes par glissières en queue d'aronde
- Conducteurs rigides directement enfichables
- Connexion pour 4 conducteurs pour alimentation et distribution de potentiels
- Pas d'interruption de potentiels bouclés lors d'échange de platines

Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>. Direct marking, Mixed-color terminal strips, Other colors, Other pole numbers

Données

Données électriques



Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|---|--|
| Tension de référence (III / 3) | 250 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 4 kV |
| Tension de référence (III / 2) | 320 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2) | 4 kV |
| Tension de référence (II / 2) | 630 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) | 4 kV |
| Courant | 6 A |
| Légende Données de référence | (III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2 |

Approvals per UL 1059

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Tension de référence UL (Use Group B) | 150 V |
| Courant de référence UL (Use Group B) | 7 A |
| Tension de référence UL (Use Group D) | 150 V |
| Courant de référence UL (Use Group D) | 7 A |

Approvals per CSA

| | |
|--|-------|
| Tension de référence CSA (Use Group B) | 150 V |
| Courant de référence CSA (Use Group B) | 7 A |
| Tension de référence CSA (Use Group D) | 150 V |
| Courant de référence CSA (Use Group D) | 7 A |

Données de raccordement

| | |
|---|---|
| Technique de connexion | PUSH WIRE® |
| Matière plastique conducteur raccordable | Cuivre |
| Conducteur rigide | 0,5 ... 1 mm ² / 24 ... 18 AWG |
| Diamètre de conducteur | 0,5 ... 1 mm |
| Longueur de dénudage | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch |
| Introduction du conducteur par rapport au circuit imprimé | 0° |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre total des points de serrage | 20 |
| Nombre total des potentiels | 5 |
| Nombre de types de connexion | 1 |
| nombre des niveaux | 1 |

Données géométriques

| | |
|---------|----------------------|
| Pas | 5,75 mm (0.226 inch) |
| Largeur | 28,5 mm / 1.122 inch |
| Hauteur | 10 mm / 0.394 inch |



| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Profondeur | 10,5 mm / 0.413 inch |
| Longueur de la broche à souder | 4.5 mm |
| Diamètre broche à souder | 1 mm |
| Diamètre de perçage avec tolérance | 1,2 ^(+ 0,05 ... - 0,05) mm |

Plug connection

| | |
|--|----------------------|
| Version de contact dans le domaine des connecteurs | Connecteurs femelles |
| Type de connexion de connecteur | pour platine |
| Sens d'enfichage au circuit imprimé | 90° |

PCB contact

| | |
|----------------------------|-----|
| Contacts circuits imprimés | THT |
|----------------------------|-----|

Données du matériau

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Couleur | bleu |
| Groupe du matériau isolant | I |
| Matière isolante | Polyamide 66 (PA 66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
| Matériau des ressorts de serrage | Alliage de cuivre |
| Surface du contact | étamé |
| Charge calorifique | 0.06 MJ |
| Poids | 3.8 g |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Plage de températures limites | -60 ... +105 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Dates commerciales

| | |
|--------------------|---------------|
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4044918441629 |
| Customs Tariff No. | 85369010000 |

Autorisations / certificats**Approbations spécifiques au pays**

| Logo | Approbation | Nom du certificat |
|--|---------------------------------|-------------------|
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | NTR NL 7486 |
| | CSA DEKRA Certification B.V. | 70048857 |



CSA
DEKRA Certification B.V.

70048857



KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.


2193300.01

Approbations de navire

| Logo | Approbation | Nom du certificat |
|--|---|-------------------|
|  | ABS American Bureau of Shipping | 15-HG1419918-PDA |

Produits correspondants

Marking accessories

| | | |
|--|---|--|
|  | N° art.: 210-332/575-103 Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; avec impression; 1-12 (160x); Largeur interlignes 3 mm; longueur de bande 182 mm; Impression horizontale; autocollant | www.wago.com/210-332/575-103 |
|--|---|--|

General accessories

| | | |
|--|---|--|
|  | N° art.: 243-131 Élément de raccordement; 1 pôle | www.wago.com/243-131 |
|--|---|--|

Sous réserve de modifications.