



RoHS ✓
Compliant

BOMcheck.net

Couleur: ■

Description du produit :

- Connecteurs femelles pour 4 conducteurs, compacts, avec connexion PUSH WIRE®
- À assembler en barrettes par glissières en queue d'aronde
- Conducteurs rigides directement enfichables
- Connexion pour 4 conducteurs pour alimentation et distribution de potentiels
- Pas d'interruption de potentiels bouclés lors d'échange de platines

Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>. Direct marking, Mixed-color terminal strips, Other colors, Other pole numbers

Données

Données électriques



Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	4 kV
Tension de référence (III / 2)	320 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Tension de référence (II / 2)	630 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant	6 A
Légende Données de référence	(III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

Approvals per UL 1059

Tension de référence UL (Use Group B)	150 V
Courant de référence UL (Use Group B)	7 A
Tension de référence UL (Use Group D)	150 V
Courant de référence UL (Use Group D)	7 A

Approvals per CSA

Tension de référence CSA (Use Group B)	150 V
Courant de référence CSA (Use Group B)	7 A
Tension de référence CSA (Use Group D)	150 V
Courant de référence CSA (Use Group D)	7 A

Données de raccordement

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,5 ... 1 mm ² / 24 ... 18 AWG
Diamètre de conducteur	0,5 ... 1 mm
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Introduction du conducteur par rapport au circuit imprimé	0°
Nombre de pôles	6
Nombre total des points de serrage	24
Nombre total des potentiels	6
Nombre de types de connexion	1
nombre des niveaux	1

Données géométriques

Pas	5,75 mm (0.226 inch)
Largeur	34,25 mm / 1.348 inch
Hauteur	10 mm / 0.394 inch

Profondeur	10,5 mm / 0.413 inch
Longueur de la broche à souder	4.5 mm
Diamètre broche à souder	1 mm
Diamètre de perçage avec tolérance	1,2 ^(+ 0,05 ... - 0,05) mm

Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
Type de connexion de connecteur	pour platine
Sens d'enfichage au circuit imprimé	90°

PCB contact

Contacts circuits imprimés	THT
----------------------------	-----

Données du matériau

Couleur	bleu
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Alliage de cuivre
Surface du contact	étamé
Charge calorifique	0.072 MJ
Poids	6.261 g

Conditions d'environnement

Plage de températures limites	-60 ... +105 °C
-------------------------------	-----------------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918441643
Customs Tariff No.	85369010000

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7486
	CSA DEKRA Certification B.V.	70048857



CSA
DEKRA Certification B.V.

70048857



KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

2193300.01

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA

Produits correspondants

Marking accessories

	N° art.: 210-332/575-103 Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; avec impression; 1-12 (160x); Largeur interlignes 3 mm; longueur de bande 182 mm; Impression horizontale; autocollant	www.wago.com/210-332/575-103
--	---	--

General accessories

	N° art.: 243-131 Élément de raccordement; 1 pôle	www.wago.com/243-131
--	---	--

Sous réserve de modifications.