


## ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10

Référence: 0808626:0001

L'illustration montre les versions ZBF 4- VIERGE, LGS:SUITE NOMBRES,  
QR:SUITE NOMBRES et -SO/CMS<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0808626:0001>Repérage ZB, plat, 10 éléments, impression horizontale avec la  
numérotation continue : 1 ... 10, blanc, Largeur: 4 mm

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 597665
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Autres caractéristiques

Coloris	blanc
Pas	4,00 mm
Matériau	PA
Plage de température	-40 °C ... 100 °C
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques