


CLIPFIX 35-5

Butée

Fiche technique
100479_fr_01

© Phoenix Contact 2023-02-08



1 Description

La butée offre une tenue optimale des composants sur les profilés NS 35/7,5 et NS 35/15.

Elle se distingue par un pas réduit de 5,2 mm et dispose d'emplacements pour des repères ZB 5 ou ZBF 5, ainsi que pour un KLM 2 pour le repérage des barrettes de raccordement.

La butée dispose en outre d'orifices destinés à recevoir des accessoires tels que ponts FBS ou fiches de contrôle. Elle permet de plus le pontage en chaîne des blocs de jonctions ST et QTC.

Figure 1 CLIPFIX 35-5 avec ZB 5



S'assurer de toujours travailler avec la documentation actuelle.



Celle-ci est disponible à l'adresse suivante : phoenixcontact.net/product/3022276.



Ce document concerne les produits répertoriés au chapitre « Références » à la page 2.

2 Références

Butée

Description	Type	Référence	Condit.
Butée à montage rapide , pour profilés de 35 mm  et  , peut recevoir ZB 5 et ZBF 5 et les porte-repères réglables en hauteur KLM 2, emplacement pour FBS...-5, FBS...-6, KSS 5, KSS 6, PAI 4, MPS, PS-4/E	CLIPFIX 35-5	3022276	50
Porte-repère , réglable en hauteur, gris	KLM 2	0807575	100

3 Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales	
Largeur	5,2 mm
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Hauteur (NS 35/7,5 / NS 35/15)	min. 37,0 mm / max. 44,5 mm
Hauteur sur NS 35/7,5 avec KLM 2	min. 60,0 mm / max. 69,0 mm
Hauteur sur NS 35/15 avec KLM 2	min. 67,5 mm / max. 76,5 mm