SAUTER **281-101**

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Dynamomètre
Groupe de produit	Balance à ressort (Échelle de g/kg)
Famille de produits	281

Système de mesure

Portée [Max]	10 g
Lecture [d]	0,1 g
Résolution	100
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Unité préréglée	g

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12×12 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	225×12×12 mm
Boîtier diamètre (Ø)	12 mm
Matériau boîtier	aluminium
Matériau crochet de levage	inox
Longueur sans charge (l [Min])	220 mm
Longueur en charge (l [Max])	300 mm
Support de charge (force de traction)	Pince

Services

Numéro d‘article pour étalonnage usine	961-100
Numéro d‘article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×26×17 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d’expédition	0,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761002005
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO