


SAUTER 281



SAUTER 285



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg

Caractéristiques

- Tube gradué en aluminium : robuste, durable, maniable
- Échelle grammes/kilogrammes : affichage des résultats de mesure en g/kg en lieu de N
- Double échelle : Pour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure
- Mesure de la force de compression : possible avec un kit de compression en option, voir accessoires
- Aiguille témoin et poignée : de série chez tous les modèles de la série SAUTER 285
- La barre de retenue rotative permet de toujours orienter l'échelle dans le sens optimal
- Suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
- Ressort en inox infatigable
- Anneau-clip avec suspension inférieure pivotant librement à 360° sur les modèles avec [Max] ≤ 1 kg
- Finition de qualité : graduation de précision haute résolution, anodisée, colorée et résistante à l'abrasion pour une lecture fine du résultat de mesure

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : ± 0,3 % du [Max]
- Plage de tare : 20 % du [Max]

DE SÉRIE 1 DAY

OPTION ISO

Modèle	Portée	Division	Support de charge	1 Dimensions			Option
				Lmin	Lmax	ø	**Certificat d'étalonnage usine**
	[Max]	[d]					
SAUTER	g	g		mm	mm	mm	KERN
281-101	10	0,1	Pince	220	300	12	961-100
281-151	30	0,25	Pince	220	300	12	961-100
281-201	60	0,5	Pince	220	300	12	961-100
281-301	100	1	Pince	220	300	12	961-100
281-401	300	2	Pince	225	325	12	961-100
281-451	600	5	Pince	225	325	12	961-100
281-601	1000	10	Pince	225	325	12	961-100
281-752	2500	20	Crochet	225	325	12	961-100
285-052	5000	50	Crochet	370	510	32	961-100
285-102	10000	100	Crochet	370	510	32	961-101
285-202	20000	200	Crochet	370	510	32	961-101
285-352	35000	500	Crochet	370	460	32	961-101
285-502	50000	500	Crochet	370	460	32	961-101