

KERN 440-A01

KERN

Crochet pour pesage de charges suspendues sous la balance, de série, commande ultérieure possible



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Crochet

Forme de construction

Matériau	métal
Capacité nominale (WLL)	6 kg

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	55×20×3 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761068933
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

