


SAUTER AC 03

Pince de serrage à vis pour tests de traction

KERN

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Pince
Groupe de produit	Pince de tension à vis

Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	50×41×34 mm
Matériau	acier
Matériau boîtier	métal
Montage - évacuation des forces	Trou fileté M6
Largeur de serrage maximale	20 mm
Envergure maximale	4,5 mm
Force de traction/compression [Max]	5 kN

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×100×10 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,60 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,58 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761122314
Classification REACH	pas de substances interdites