


# SAUTER AC 17

Pince longue pour tests de traction et de déchirement

# KERN

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Marque                | Sauter                 |
| Catégorie de produits | Pince                  |
| Groupe de produit     | Pince de tension à vis |

## Système de mesure

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Directions de force | traction |
|---------------------|----------|

## Forme de construction

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 8×40×18,5 mm   |
| Matériau                                 | acier          |
| Montage - évacuation des forces          | Trou fileté M6 |
| Largeur de serrage maximale              | 8 mm           |
| Envergure maximale                       | 2,5 mm         |
| Force de traction/compression [Max]      | 500 N          |

## Conditions environnementales

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Température de stockage [Min] | -10 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C  |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 150×100×10 mm    |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,05 kg          |
| Poids brut env.              | 0,05 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,1 kg           |

## Informations sur le produit

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN      | 4045761122406                |
| Classification REACH | pas de substances interdites |