


KERN AFH 04

KERN

Poignée en acier inoxydable avec gaine en caoutchouc



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Poignée

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	290×200×31 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	290×200×31 mm
Matériau	métal
Matériau boîtier	métal

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	290×200×31 mm
Poids net	1 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,00 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,1 kg

Pictogrammes

STANDARD

