SAUTER **AHBD-01**

3 blocs de référence de dureté pour Shore D, tolérance jusqu‘à ± 2 HD



Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Plaque de comparaison de la dureté

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	50×50×7 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	50×50×7 mm
Matériau	plastiques
Matériau boîtier	plastique

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Services

Numéro d‘article pour étalonnage usine	961-170

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	173×94×61 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d’expédition	0,3 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761123700