

SAUTER AHMO D03

KERN

Bloc de contrôle type D/DC, précision ≥ 4 HL, $\varnothing 90$ mm (± 1 mm), poids net env. 2,7 kg, plage de dureté 630 ± 40 HL

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Plaque de comparaison de la dureté

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	90×90×52 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	90×90×52 mm
Matériau	acier

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-132
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	90×90×52 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	2,8 kg
Poids d'expédition	2,71 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761125841
Classification REACH	pas de substances interdites

