

SAUTER ATU-US10

KERN

Tête de mesure externe (Impulse-Echo); 5 MHz, Ø 10 mm

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Sonde

Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	57×35×35 mm
Matériau	aluminium

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×210×10 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761125308
Classification REACH	pas de substances interdites