

KERN FCB-A01

Fonctionnement sur accu interne (EU)

KERN

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Accumulateur

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
Type de pile/accu	NiMH
Connexion de la batterie	Borniers à fiches
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	10 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	10 h
Batterie temps de chargement	10 h
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	92×70×68 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,25 kg
Poids d'expédition	0,24 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761085268
-----------------	---------------