


SAUTER FK-A01

KERN

Support de tensiomètre avec fonction d'insertion sécurisée : tirer et lâcher pour introduire le câble courant dans les rouleaux-guides, pour les contrôles de la tension de traction jusqu'à 250 N, embout en alu, roulettes réglables vers l'intérieur



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Accessoires pour dynamomètre

Forme de construction

Dimensions appareil (L×P×H)	140×140×40 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	140×140×40 mm
Matériau	métal
Matériau boîtier	métal

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	200×100×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,55 kg
Poids d'expédition	0,52 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761135819
Classification REACH	pas de substances interdites