


SAUTER FK-A02

KERN

Embout de tensiomètre pour les contrôles de la tension de traction avec charge élevée jusqu'à 1000 N, embout et roulettes en acier, roulettes non réglables



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Accessoires pour dynamomètre

Forme de construction

Dimensions appareil (L×P×H)	140×140×40 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	152×80×28 mm
Matériau	métal
Matériau boîtier	métal

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d'expédition	0,133 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761138667
Classification REACH	pas de substances interdites