

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Balance compacte en inox écran de contrôle de poids spécial pour un travail encore plus efficace



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table en inox
Famille de produits	FOB

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Nombre de portée	1
Portée [Max]	1500 g
Lecture [d]	0,5 g
Reproductibilité	0,5 g
Linéarité	± 1,5 g
Résolution	3.000

Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	1,5 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	1,5 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	1,5 g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	g lb
Fluage maximal (15 minutes)	2 g
Fluage maximal (30 minutes)	4 g
Unité préréglée	g

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	20 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	235×175×55 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	175×165 mm
Dimensions surface de pesée	175×165 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions

Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	optique
Protection IP - dispositif complet	-
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø intérieure 2,1 mm, Ø extérieur 5,5 mm, longue 12 mm
Type de pile/accu	NiMH
Pile	pas de pile
Batterie	NiMH, 7.2 V, 1200 mAh
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	24 h
Batterie temps de chargement	8 h
Batterie en option	Batterie en option - interne

KERN FOB 1.5K0.5



Balance compacte en inox écran de contrôle de poids spécial pour un travail encore plus efficace

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Min]	25 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition


Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	390×245×110 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	2,4 kg
Poids d'expédition	2,4 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761214378
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

