

KERN FOB 500-1S

KERN

Balance de table en inox compacte pour peser, contrôler et portionner dans les espaces les plus réduits



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table en inox
Famille de produits	FOB-S

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Nombre de portée	1
Portée [Max]	500 g
Lecture [d]	0,1 g
Reproductibilité	0,1 g
Linéarité	± 0,2 g
Résolution	5.000
Plage de tare	500 g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	500 g (M1)
Points d'ajustage possibles	500 g
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,3 g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	g dwt ozt lb oz lb:oz
Fluage maximal (15 minutes)	400 mg
Fluage maximal (30 minutes)	800 mg
Unité pré-réglée	g

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	non
Écran hauteur de chiffres	20 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	155×175×40 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	125×155 mm
Dimensions surface de pesée	125×155 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	155×125×8 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	inox

Fonctions

Pesage de charges suspendues	Non
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min off 4 min 5 min 2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	3

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 100 mA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	9 V bloc
Connexion de la batterie	Bloc de 9v
Pile autonomie - sans rétroéclairage	20 h
Pile temps de chargement	20 h
Pile capacité	560 mAh
Pile tension	9 V
Nombre de cellules de pile	1
Pile - Poids individuel	47 g
Pile - Poids total dans l'article	47 g

KERN FOB 500-1S



Balance de table en inox compacte pour peser, contrôler et portionner dans les espaces les plus réduits

Capacité de la pile (Wh)	5,04 Wh
Tests selon UN 38.3 réussis	✓
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	25 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	220×190×75 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	0,85 kg
Poids d'expédition	0,839 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761135734
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

